CUTFOX 50 STEEL/SB - Ersatzmesser

1200291

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200291

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Ersatzmesser, für CUTFOX 50 STEEL, für Kupfer und Aluminium bis 50 mm Ø, für stahlarmierte CU/AL Leitungen, für flex. Stahlseile bis 12 mm Durchmesser

Ihre Vorteile

- Hervorragende Schnittqualität

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1200291
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH311Y
GTIN	4055626405667
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	54,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	54,4 g
Zolltarifnummer	82089000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Für ein optimales Schnittergebnis immer beide Messer zugleich austauschen

Artikeleigenschaften

Anwendung	Al + Cu + Fe³C 12 mm

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	≤ 50 mm² ... 500 mm²

Materialangaben

Farbe	schwarz
Material	Stahl

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	≤ 50,00 mm

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200291

EAC
Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043791
ECLASS-15.0	21043791

ETIM

ETIM 10.0	EC011823

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de