

GLM 4 - Mutter

1201769

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201769>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Gleitmutter, für Tragschiene NS 35/15-AL, mit M4-Gewinde, zur Befestigung von Geräten,
Material: Stahl



Ihre Vorteile

- Mit Hilfe der Gleitmuttern können auch Bauteile montiert werden, die nicht über einen zusätzlichen Rastfuß verfügen
- Die Tragschiene NS 35/15 AL ist für die Aufnahme von Gleitmuttern GLM ... ausgelegt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1201769
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	BE723Z
GTIN	4017918017484
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6,36 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6,031 g
Zolltarifnummer	73181639
Ursprungsland	DE

GLM 4 - Mutter

1201769

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201769>



Technische Daten

Maße

Breite	9,9 mm
Höhe	27,7 mm
Tiefe	4,95 mm
Länge	27,7 mm

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material	Stahl
Beschichtung	verzinkt

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27182807
ECLASS-13.0	27182807

ETIM

ETIM 10.0	EC002625
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,063 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de