

SACC BIT M12-D23 - Werkzeug

1202885

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1202885>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Steckaufsatz zur Montage von konfektionierbaren M12-Steckverbindern, mit Rändel-Durchmesser 23 mm, für 4 mm Sechskantantrieb



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1202885
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3149
GTIN	4063151265663
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	21 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	21 g
Zolltarifnummer	82079030
Ursprungsland	DE

SACC BIT M12-D23 - Werkzeug

1202885

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1202885>



Technische Daten

Anschlussdaten

Abtrieb	QUICKON-Schnellanschluss
---------	--------------------------

Maße

Breite	25 mm
Höhe	6 mm
Länge	25,7 mm

Materialangaben

Material	legierter Werkzeugstahl
Beschichtung	vernickelt

SACC BIT M12-D23 - Werkzeug

1202885

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1202885>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21045191
ECLASS-15.0	21045191

ETIM

ETIM 10.0	EC011822
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

SACC BIT M12-D23 - Werkzeug

1202885

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1202885>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de