CRIMPFOX-C DMCC 4P/DIE - Crimpeinsatz

1235258

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1235258

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpeinsatz, für 4-pair geschirmte Steckverbinder der Serie DMCC 0.5 mit angeschlossener Datenleitung

Ihre Vorteile

- Wechseleinsatz für die Universal Crimpzange CRIMPFOX-C D

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1235258
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH313Y
GTIN	4063151338565
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	82,88 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	82,88 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Verpressung	Oval-Crimp
Produkteigenschaft	Wechseleinsatz für die Universal-Crimpzange CRIMPFOX-C D

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	> 0 mm²

Maße

Breite	30 mm
Höhe	31 mm
Länge	22 mm

Außenmaß

Außendurchmesser	5 mm ... 7 mm

Materialangaben

Material	Stahl
Material Basiselement	Stahl

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1235258

EAC
Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043852
ECLASS-15.0	21043852

ETIM

ETIM 9.0	EC001282

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de