


Schleifpapier, klettthaftend

PS 22 K



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Produktnutzen

Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung
- Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen

Werkstoffe

Holz	●
Metall Universal	●
Edelstahl	○
Farbe/Lack/Spachtel	○
Kunststoff	○

Einsatzbereich

- Lackierereien
- Kunststoffverarbeitende Industrie
- Holzverarbeitende Industrie

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Schleifmittel Type	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
50	120	○ 0	PS 22 K	400	665176
50	240	○ 0	PS 22 K	400	681486
50	320	○ 0	PS 22 K	400	681474
50	400	○ 0	PS 22 K	400	681485

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Schleifmittel Type	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
75	120	○ 0	PS 22 K	400	681487
75	240	○ 0	PS 22 K	400	681488
75	320	○ 0	PS 22 K	400	681489
75	400	○ 0	PS 22 K	400	681473
115	24	○ 0	PS 22 K	50	6754
115	40	○ 0	PS 22 K	50	2785
115	60	○ 0	PS 22 K	50	2786
115	80	○ 0	PS 22 K	50	6756
115	100	○ 0	PS 22 K	50	2787
115	120	○ 0	PS 22 K	50	6757
115	150	○ 0	PS 22 K	50	80046
115	180	○ 0	PS 22 K	50	2788
115	220	○ 0	PS 22 K	50	88330
115	240	○ 0	PS 22 K	50	88333
115	320	○ 0	PS 22 K	50	95561
115	400	○ 0	PS 22 K	50	111470
115	40	⊗ GLS 4	PS 22 K	50	82938
115	60	⊗ GLS 4	PS 22 K	50	82940
115	80	⊗ GLS 4	PS 22 K	50	82941
115	100	⊗ GLS 4	PS 22 K	50	82942
115	120	⊗ GLS 4	PS 22 K	50	82944
115	150	⊗ GLS 4	PS 22 K	50	82945
115	180	⊗ GLS 4	PS 22 K	50	82946
115	220	⊗ GLS 4	PS 22 K	50	333951
115	240	⊗ GLS 4	PS 22 K	50	87424
125	24	○ 0	PS 22 K	50	7300
125	40	○ 0	PS 22 K	50	2294
125	60	○ 0	PS 22 K	50	2295
125	80	○ 0	PS 22 K	50	6774
125	100	○ 0	PS 22 K	50	2296
125	120	○ 0	PS 22 K	50	6775
125	150	○ 0	PS 22 K	50	78163
125	180	○ 0	PS 22 K	50	62107
125	220	○ 0	PS 22 K	50	97176

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Schleifmittel Type	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
125	240	○ 0	PS 22 K	50	91922
125	320	○ 0	PS 22 K	50	93284
125	400	○ 0	PS 22 K	50	130114
125	24	⊗ GLS 5	PS 22 K	50	89485
125	40	⊗ GLS 5	PS 22 K	50	89486
125	60	⊗ GLS 5	PS 22 K	50	89488
125	80	⊗ GLS 5	PS 22 K	50	89489
125	100	⊗ GLS 5	PS 22 K	50	89491
125	120	⊗ GLS 5	PS 22 K	50	89493
125	150	⊗ GLS 5	PS 22 K	50	89494
125	180	⊗ GLS 5	PS 22 K	50	89495
125	220	⊗ GLS 5	PS 22 K	50	90758
125	240	⊗ GLS 5	PS 22 K	50	92753
125	320	⊗ GLS 5	PS 22 K	50	89496
125	400	⊗ GLS 5	PS 22 K	50	104778
125	40	⊗ GLS 27	PS 22 K	50	260795
125	60	⊗ GLS 27	PS 22 K	50	260796
125	80	⊗ GLS 27	PS 22 K	50	260797
125	100	⊗ GLS 27	PS 22 K	50	260798
125	120	⊗ GLS 27	PS 22 K	50	260799
125	150	⊗ GLS 27	PS 22 K	50	260800
125	180	⊗ GLS 27	PS 22 K	50	260801
125	240	⊗ GLS 27	PS 22 K	50	260802
150	24	○ 0	PS 22 K	50	2474
150	40	○ 0	PS 22 K	50	20207
150	60	○ 0	PS 22 K	50	6649
150	80	○ 0	PS 22 K	50	6936
150	100	○ 0	PS 22 K	50	6697
150	120	○ 0	PS 22 K	50	6937
150	150	○ 0	PS 22 K	50	71140
150	180	○ 0	PS 22 K	50	4022
150	220	○ 0	PS 22 K	50	93324
150	240	○ 0	PS 22 K	50	91605
150	320	○ 0	PS 22 K	50	91721

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Schleifmittel Type	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
150	400	○ 0	PS 22 K	50	129092
150	24	⊗ GLS 1	PS 22 K	50	6516
150	40	⊗ GLS 1	PS 22 K	50	6520
150	60	⊗ GLS 1	PS 22 K	50	6523
150	80	⊗ GLS 1	PS 22 K	50	6524
150	100	⊗ GLS 1	PS 22 K	50	6525
150	120	⊗ GLS 1	PS 22 K	50	6526
150	150	⊗ GLS 1	PS 22 K	50	80722
150	180	⊗ GLS 1	PS 22 K	50	6611
150	220	⊗ GLS 1	PS 22 K	50	98990
150	240	⊗ GLS 1	PS 22 K	50	89451
150	320	⊗ GLS 1	PS 22 K	50	89450
150	400	⊗ GLS 1	PS 22 K	50	129389
150	40	⊗ GLS 2	PS 22 K	50	74088
150	60	⊗ GLS 2	PS 22 K	50	72633
150	80	⊗ GLS 2	PS 22 K	50	72632
150	100	⊗ GLS 2	PS 22 K	50	73490
150	120	⊗ GLS 2	PS 22 K	50	72628
150	150	⊗ GLS 2	PS 22 K	50	79862
150	180	⊗ GLS 2	PS 22 K	50	72624
150	240	⊗ GLS 2	PS 22 K	50	91814
150	24	⊗ GLS 3	PS 22 K	50	93321
150	40	⊗ GLS 3	PS 22 K	50	89181
150	60	⊗ GLS 3	PS 22 K	50	86634
150	80	⊗ GLS 3	PS 22 K	50	86635
150	100	⊗ GLS 3	PS 22 K	50	97072
150	120	⊗ GLS 3	PS 22 K	50	86636
150	150	⊗ GLS 3	PS 22 K	50	86637
150	180	⊗ GLS 3	PS 22 K	50	87528
150	220	⊗ GLS 3	PS 22 K	50	100157
150	240	⊗ GLS 3	PS 22 K	50	97778
150	320	⊗ GLS 3	PS 22 K	50	97779
150	400	⊗ GLS 3	PS 22 K	50	128356
150	60	⊗ GLS 47	PS 22 K	50	308907

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Schleifmittel Type	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
150	80	⊗ GLS 47	PS 22 K	50	315677
150	100	⊗ GLS 47	PS 22 K	50	311150
150	120	⊗ GLS 47	PS 22 K	50	308908
150	150	⊗ GLS 47	PS 22 K	50	305980
150	180	⊗ GLS 47	PS 22 K	50	311151
150	240	⊗ GLS 47	PS 22 K	50	311152
150	40	⊗ GLS 51	PS 22 K	50	306611
150	60	⊗ GLS 51	PS 22 K	50	306612
150	80	⊗ GLS 51	PS 22 K	50	305559
150	100	⊗ GLS 51	PS 22 K	50	306507
150	120	⊗ GLS 51	PS 22 K	50	305560
150	150	⊗ GLS 51	PS 22 K	50	306508
150	180	⊗ GLS 51	PS 22 K	50	306509
150	220	⊗ GLS 51	PS 22 K	50	310618
150	240	⊗ GLS 51	PS 22 K	50	309471
150	320	⊗ GLS 51	PS 22 K	50	309472
150	40	⊗ GLS 74	PS 22 K	50	342419
150	60	⊗ GLS 74	PS 22 K	50	342418
150	80	⊗ GLS 74	PS 22 K	50	340766
150	100	⊗ GLS 74	PS 22 K	50	342423
150	120	⊗ GLS 74	PS 22 K	50	342159
150	150	⊗ GLS 74	PS 22 K	50	342422
150	180	⊗ GLS 74	PS 22 K	50	342421
150	240	⊗ GLS 74	PS 22 K	50	340761
180	24	○ 0	PS 22 K	50	2782
180	40	○ 0	PS 22 K	50	2476
180	60	○ 0	PS 22 K	50	2477
180	80	○ 0	PS 22 K	50	6914
180	100	○ 0	PS 22 K	50	2783
180	120	○ 0	PS 22 K	50	6915
200	40	○ 0	PS 22 K	50	77659
200	60	○ 0	PS 22 K	50	77660
200	80	○ 0	PS 22 K	50	77656
200	100	○ 0	PS 22 K	50	77658

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Schleifmittel Type	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
200	120	○ 0	PS 22 K	50	77661
300	40	○ 0	PS 22 K	50	20209
300	60	○ 0	PS 22 K	50	20220
300	80	○ 0	PS 22 K	50	25565
300	100	○ 0	PS 22 K	50	20372
300	120	○ 0	PS 22 K	50	62094
300	150	○ 0	PS 22 K	50	277930
300	180	○ 0	PS 22 K	50	159121
300	220	○ 0	PS 22 K	50	211180
300	240	○ 0	PS 22 K	50	265059

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

