



Heizungsstellantriebs Comet Zero Matter

Der Comet Zero Matter ist ein mit dem Matter over Thread-Funkstandard kompatibler Energiesparregler. Er kann mit verschiedensten Smart Home Systemen wie Alexa, Google, Apple oder SmartThings verbunden werden. Ein einheitlicher Kommunikationsstandard sowie die systemübergreifende Nutzung machen seine Vernetzung besonders einfach. Lokale Kommunikation und seine Zertifizierung sorgen für optimale Sicherheit.

Smart bis ins letzte Detail: Heiz- und Sparzeiten sind wochen- und tageweise individuell einstellbar. Besonders charmant: Der Comet Zero Matter hilft dabei, bis zu 30% an Heizkosten einzusparen und erkennt sogar, wenn ein Fenster offensteht.

Technische Daten

Versorgungsspannung:	2x 1,5 V LR& / AA-Batterien
Stellkraft:	>100 N
Temperatur am Ventil:	+20°C bis +120°C
Batterielebensdauer:	ca. 2 Jahre (die Batterielebensdauer variiert je nach Nutzung und Netzwerkeigenschaften)
Abmessungen (BxHxT):	62 x 68 x 82 mm
Gewicht:	162 g (inkl. Batterien)
Einrichtung:	M30x1,5 mm, Ventile RA, RAV, RAVL (Metalladapter für andere Ventile erhältlich)
Schutzart:	IP20
Anwendungsbereich:	Innenbereich
Lieferumfang:	Comet Zero Matter, Bedienungsanleitung, Adapterset /RA;RAV;RAVL), 2x 1,5 V AA-Batterien

Funkstandard

Kommunikation:	Matter over Thread
Frequenzbereich:	2.4 GHz
Maximale Sendeleistung:	+4 dBm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur:	0 bis +50°C
Luftfeuchtigkeit der Umgebung:	0 bis 95%
Lager- und Transportbedingungen:	Temperatur -20°C bis +80°C Relative Luftfeuchtigkeit max. 95%

Funktionen

- Tägliche oder wöchentliche Zeiten individuell programmierbar in der App
- Manuelle Einstellungen jederzeit möglich über die Tasten am Thermostat
- Erkennung von geöffneten Fenstern
- Automatische Sommer-/ Winderzeitumstellung
- Urlaubsfunktion
- Tastensperre
- Individuell einstellbare Heiz- und Sparzeiten
- Frostschutzfunktion
- Kalkschutzfunktion

