

Reolink E Series E331

5 MP Dualband WLAN kompakte und intelligente Innen-Überwachungskamera mit Schwenk- und Neigefunktion

EAN: 6978285030293

Die Reolink E-Serie E331 ist eine kompakte und leistungsstarke Kamera für den Innenbereich, die für mehr Sicherheit in Ihren Räumlichkeiten sorgt. Mit einer Auflösung von 5 MP, flexibler Schwenk- und Neigefunktion sowie automatischer Nachführung (nur Schwenken) überwacht sie die Umgebung zuverlässig aus jedem Winkel. Dank Dualband-WLAN, Zwei-Wege-Audio und intelligenter Erkennung von Personen, Haustieren und Babyweinen bietet sie umfassenden Schutz und praktischen Komfort.



Die Kamera liefert hochauflösende Bilder mit 2880 x 1616 Pixeln bei 20 Bildern pro Sekunde, sodass selbst feine Details gestochen scharf erkennbar sind. Auch bei völliger Dunkelheit kann die Kamera dank der 8 Infrarot-LEDs aus bis zu 12 Metern Entfernung noch deutlich sehen.

Durch die weite Schwenk- und Neigefunktion deckt die Kamera nahezu den gesamten Raum ab und vermeidet tote Winkel. Die Auto-Tracking-Funktion folgt automatisch erkannten Bewegungen im Schwenkbereich und sorgt dafür, dass nichts unbeobachtet bleibt.

Mit 2,4 und 5 GHz Dualband-WLAN bleibt die Verbindung stabil, während WPA/WPA2/WPA3-Verschlüsselung für Sicherheit im Netzwerk sorgt. Die smarte Erkennung unterscheidet zuverlässig zwischen Menschen und Haustieren, um Fehlalarme zu reduzieren.

Die Reolink E-Serie E331 erkennt Weinen oder Schreien und benachrichtigt Sie sofort – ideal für Eltern, die ihr Baby jederzeit im Blick behalten möchten.

Das integrierte Zwei-Wege-Audio mit Mikrofon und Lautsprecher ermöglicht es Ihnen, jederzeit und von überall über Ihr Smartphone mit anderen Personen zu kommunizieren oder unerwünschte Gäste zu warnen.

Die Aufzeichnung kann aktiviert werden, sobald eine Bewegung erkannt wird. Die Aufnahmen lassen sich auf einer MicroSD-Karte (bis zu 512 GB) speichern. Für eine kontinuierliche 24/7-Aufzeichnung können Sie die Kamera an einen Reolink-Netzwerkrekorder (NVR) anschließen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, wichtige Aufnahmen kostenpflichtig in der sicheren Reolink Cloud zu speichern, sodass Sie jederzeit darauf zugreifen können.

Mit der kostenlosen Reolink-App auf Ihrem Mobilgerät oder dem Reolink-Client auf Ihrem Computer können Sie das Live-Streaming der Kamera verfolgen und sind stets informiert. Über die Einstellungen (Datenschutzmodus) in der App schützen Sie einfach Ihre Privatsphäre und aktivieren den stillen Modus, ohne die Kamera ausschalten zu müssen.

Die Überwachungskamera lässt sich zudem über Google Assistant steuern, was die Benutzerfreundlichkeit weiter erhöht.

Darüber hinaus unterstützt die Kamera die Aufnahme von Zeitraffer-Videos. Die Bedienung ist einfach und macht Spaß, besonders wenn Sie die Videos mit Freunden teilen.

Die Reolink E Series E331 wurde speziell für den Innenbereich entwickelt und fügt sich dank ihres modernen und stilvollen Designs harmonisch in jede Wohnumgebung ein. Die Installation ist sehr einfach und in nur wenigen Minuten erledigt, sodass Sie schnell mit der Überwachung beginnen können.

Hauptmerkmale

- 5 MP (2880 x 1616) Auflösung für detailgenaue Bilder und Videos
- Erkennung von Personen und Haustieren und Erkennung von Babyweinen
- Push-Benachrichtigungen bei Bewegungserkennung auf mobilen Geräten
- Dualband WLAN 2,4 / 5 GHz für eine stabilere Netzwerkverbindung
- 355° Schwenk- und 50° Neigefunktion für einen optimalen Betrachtungswinkel
- Zwei-Wege-Audio für direkte Kommunikation über die Reolink-App
- Infrarot-Nachtsicht mit 8 LEDs für gute Sicht bei Dunkelheit bis zu 12 m
- Flexible Speicherung auf microSD-Karte bis 512 GB, Cloud oder NVR
- Unterstützung für 24/7 Aufzeichnung mit optionaler NVR-Verbindung
- Kostenpflichtiges Cloud-Backup für die sichere Speicherung wichtiger Aufnahmen
- Kompatibel mit Google Assistant für einfache Steuerung per Sprachbefehl
- Modernes und elegantes Design für eine harmonische Integration in jede Einrichtung
- Möglichkeit zur Fernsteuerung der Kamera über die Reolink App / Client
- Möglichkeit, Bewegungszonen für die individuelle Überwachung einzurichten
- Unterstützung für erweiterte Funktionen wie Zeitraffer und intelligente Bewegungserkennung

Technische Daten

Modell		E-Serie E331
Video und Audio	Bildsensor	1/2,7" CMOS-Sensor
	Video-Auflösung	Auflösung 2880 x 1616 (5 Megapixel) bei 20 Bildern pro Sekunde
	Objektiv	f=4 mm, F=1,6
	Video-Format	H.264
	Sichtfeld	Horizontal: 84°; Vertikal: 45°
	Tag und Nacht	IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 12 Meter (40 ft) (LED: 8 pcs / 14 mil / 850 nm)
	Bildfrequenz	Mainstream: 2 - 20 fps (Standard: 20 fps) Sub-Stream: 4 - 15 fps (Standard: 10 fps)
	Code Rate	Mainstream: 2048 Kbit/s – 5120 Kbit/s (Standard: 3072 Kbit/s) Sub-Stream: 128 Kbit/s – 1228 Kbit/s (Standard: 1024 Kbit/s)
	Audio	Zwei-Wege-Audio, mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
Strom	DC-Strom	DC 5 V / 1 A
Schnittstelle	Strom	USB-Typ-C-Anschluss
	System	Reset-Taste
Schwenk- und Neigebereich	Schwenk- / Neigen	Schwenken: 355°, Neigen: 0° ~ 50°
	Automatische Verfolgung	Die automatische Verfolgung unterstützt nur horizontale Bewegungen.
WLAN	WLAN-Standard	IEEE 802.11 ac/ax/a/b/g/n
	Frequenzbereiche	2,4 GHz / 5 GHz
	WLAN-Sicherheit	WPA/WPA2/WPA3
Bluetooth	Bluetooth	Ja
Software	Betriebssysteme	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Intelligenter Alarm	Bewegungserkennung / Menschenerkennung / Haustiererkennung / Babyweinen-Erkennung
	Aufnahmemodus	Bewegungsgesteuerte Aufzeichnung (Standard); Zeitgesteuerte Aufzeichnung, 24/7-Aufzeichnung
	Protokolle und Normen	SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P, ONVIF
	Maximaler Benutzerzugang	Unterstützung von bis zu 12 gleichzeitigen Videostreams (10 Substreams und 2 Mainstreams); 20 Benutzer (1 Verwaltungskonto und 19 Benutzerkonten)
	Datenschutzmodus	Ja
	Zeitraffer	Ja
Speicherung	Lokaler Speicher	Unterstützt bis zu 512 GB Micro-SD-Karten
	Cloud-Speicher	Unterstützt Reolink Cloud (Nur in einigen Ländern verfügbar)
Smart Home	Sprachsteuerung	Google Assistant
Arbeitsumfeld	Betriebstemperatur	-10°C ~ +40°C
	Betriebsfeuchtigkeit	20% ~ 85%
Größe und Gewicht	Dimension	Φ73 x 114 mm
	Gewicht	171 g

Lieferumfang

- Reolink E Series E331 Überwachungskamera
- Netzadapter
- Kurzanleitung
- Montageplatte
- Nadel zum Zurücksetzen
- Lochschablone zur Montage
- Aufkleber Videoüberwachung
- Päckchen mit Schrauben