

WVP 10 ADV

Unser akkubetriebener Nasssauger WVP 10 Adv liegt jederzeit gut in der Hand, ob Sie nun vertikal, horizontal oder über Kopf arbeiten. Ideal für alle glatten Flächen wie Fenster oder Fliesen.



Bestell-Nr.

1.633-560.0

- 200-ml-Schmutzwasserbehälter, ergonomisch, robust, Überkopf-Saugen möglich
- Akkugerät, Akku wechselbar, ca. 35 min Arbeitszeit, hohe Rücksaugleistung
- 2× Akku, Schnellladegerät, Düsen (170/280 mm), RM, Sprühflasche 500 ml, 2× Bezug

Technische Daten

EAN-Code		4054278348605
Arbeitsbreite der Absaugdüse	mm	280
Arbeitsbreite der schmalen Absaugdüse	mm	170
Behälterinhalt Schmutzwasser	ml	200
Akkuladezeit	min	50
Akkulaufzeit	min	35
Akkutyp		Entnehmbarer Lithium-Ionen-Akku
Akkuspannung	V	3,7
Stromart	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Farbe		Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	kg	1
Gewicht inkl. Verpackung	kg	2,3
Gewicht inkl. Akku	kg	1
Abmessungen (L × B × H)	mm	280 × 130 × 335

Ausstattung

Oberflächenreiniger-Konzentrat CA 30 R (1 × 500 ml)	■
Sprühflasche (500 ml)	■
Mikrofaser-Wischbezug Indoor	1 x
Mikrofaser-Wischbezug Outdoor	1 x
Saugdüsenbreite	mm
Akku	■
Inklusive Wechselakku	■
Schnellladestation	■
Schmutzkratzer	■

■ Im Lieferumfang enthalten.



Leicht, ergonomisch und universell einsetzbar

- Geeignet für jede Art glatter Flächen, ob horizontal, vertikal oder sogar über Kopf.
- Komfortabel im Handling und leicht zu bedienen.
- Sicheres und angenehmes Handling durch Gummierung am Handgriff.



Akku entnehm- und wechselbar


- Erlaubt externes Akkuladen und in Verbindung mit einem 2. Akku unterbrechungsfreies Arbeiten.
- Ladezustand wird über 3 Leuchtdioden oberhalb des Ein-/Ausschalters angezeigt.



Komfortable Reinigung von Rändern

- Streifenfreie Reinigungsergebnisse bis an Kanten dank des manuell einstellbaren Abstandhalters.

ZUBEHÖR VON WVP 10 ADV 1.633-560.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
AKKU-FENSTERSAUGER				
Wechselakku				
Wechselakku für den WV 5 und WVP 10	1	2.633-123.0	Reinigen ohne Ende: der Wechselakku für den Akku-Fenstersauger WV 5 und WVP machts möglich.	■
Abziehlippen				
Abziehlippen 280 mm für WV 2 / WV 5	2	2.633-005.0	Zum Austausch der Abziehlippen von Akku Fenstersaugern WV 50, WV 75, WV 2 und WV 5. Für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen - ohne heruntertropfendes Wasser.	□
Wischbezüge				
WV Mikrofaser-Wischbezüge Indoor	3	2.633-130.0	Der Mikrofaser-Wischbezug Indoor mit Klett-Befestigung für optimale Schmutzentfernung mit der Sprühflasche des WV auf allen glatten Oberflächen.	□
WV Mikrofaser-Wischbezüge Outdoor	4	2.633-131.0	Ideal für Außenfenster: Der Mikrofaser-Wischbezug Outdoor mit Klett-Befestigung und besonders vielen abrasiven Fasern. Inkl. Schmutzkratzer für hartnäckigsten Schmutz.	□
Verlängerungen				
Verlängerungsset	5	2.633-144.0	Auch hohe Fenster mühelos reinigen: mit dem teleskopierbaren Verlängerungsset für den Akku-Fenstersauger sowie den vibrierenden Akku-Wischer. Ausziehbar von 0,6 bis 1,5 Meter.	□
SAUGDÜSEN				
Düse 280 mm	6	9.013-530.3	Ersatzdüse, anthrazit, 280 mm breit, für Fenster- und Oberflächensauger WVP.	■
Düse 170 mm	7	9.013-535.3	170 mm breite, anthrazitfarbene Ersatzdüse für Fenster- und Oberflächensauger WVP.	■
AUFLADBARE BATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Ladestation Ersatz WVP 10 Adv	8	2.633-041.0	Ersatz-Schnellladestation zum Laden von WVP-Akku 2.633-123.0. Ladedauer 50 Minuten.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.