

EV-GRIP-D35,7MM - Kabelgriff

1091431

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1091431>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



CHARX connect, CCS Typ 1, CCS Typ 2, Kabelgriff, Zubehör, Gehäuse: schwarz, Für Fahrzeug-Ladestecker, IEC 62196-3-1, Bitte beachten Sie, dass der Artikel nur mit dem angegebenen Leitungsaußendurchmesser verwendet werden kann.

Produktbeschreibung

Kabelgriff für DC-Fahrzeug-Ladestecker

Ihre Vorteile

- Komfortable Handhabung durch ergonomischen Handgriff
- Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1091431
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	XA
Produktschlüssel	XWBLNY
GTIN	4055626904634
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	310,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	77 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung	Bitte beachten Sie, dass der Artikel nur mit dem angegebenen Leitungsaußendurchmesser verwendet werden kann.
-----------------------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelgriff
Produktfamilie	CHARX connect
Ausführung	Zubehör
Ladestandard	CCS Typ 1
	CCS Typ 2
Lademodus	Mode 4
Etikett	8,9 mm x 28,9 mm (Kunden-Logo auf Anfrage)

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	schwarz (9005)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0 ()

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 80 °C

Normen und Bestimmungen

Normen

Normen/Bestimmungen	IEC 62196-3-1
---------------------	---------------

EV-GRIP-D35,7MM - Kabelgriff


1091431

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1091431>




Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

Schemazeichnung



Der Kabelgriff wird an beliebiger Stelle auf dem Kabel positioniert. Er sorgt für ein besseres Handling der Ladeleitung.

EV-GRIP-D35,7MM - Kabelgriff

1091431

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1091431>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-GRIP-D35,7MM - Kabelgriff

1091431

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1091431>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de