



SAUTER CW

SAUTER CW KFB

Waagenbausatz mit Bauartzulassung zum individuellen Bau von Bodenwaagen – geeignet für den rauen Industrieinsatz unter feuchten Umgebungsbedingungen

Merkmale

- Wägelösungen, z. B. für Industrie, Fahrzeugbau und Landwirtschaft, um vielfältigen Anforderungen an Abmessungen, Materialien, kombinierbaren Peripheriegeräte etc. gerecht zu werden. Besonders geeignet u. a. für den Bau von Plattform-, Trichter- und Silowaagen sowie im Boden eingelassenen Waagen. Anwendungsgebiet: Massen- und Druckkraftmessungen unter rauen Umgebungsbedingungen

- Details Wägezellen:
 - Genauigkeit gemäß OIML R60 C3
 - CE und RoHS konform
 - 1 Staub- und Spritzwasserschutz IP67 (gemäß EN 60529)
 - Vernickelter Stahl
 - Nennkennwert: 3 mV/V
 - 4-Leiter-Anschluss
- Junctionbox SAUTER CJ P4PG:
 - Robustes Alu-Druckgussgehäuse
 - 2 Staub- und Spritzwasserschutz IP65
- Tipp: Nutzen Sie das SAUTER CW in Kombination mit einem unserer Auswertegeräte, z. B. KFS-TM, YKV, CE HS (siehe www.kern-sohn.com)

Zubehör

- Zusammenbau Komponenten, 50 kg - 350 kg, KERN 965-412
- Zusammenbau Komponenten, 350 kg - 1500 kg, KERN 965-413
- Zusammenbau Komponenten, 2900 kg - 6000 kg, KERN 965-415

Hinweis: Für individuelle Sonderlösungen halten wir spezielle Waagenbausätze für Sie bereit, mit denen Sie die für Sie passende, maßgeschneiderte Lösung realisieren können. So lassen sich unterschiedlichste Plattformgrößen oder individuelle Wägesysteme, z. B. innerhalb großer Produktionsanlagen, umsetzen, die perfekt zu Ihren Bedürfnissen passen.

STANDARD



Modell	Nennlast	Lieferumfang Wägezellen	Lieferumfang
SAUTER	kg		
CW 300	300	4 × CB 100-3P1	
CW 750	750	4 × CB 250-3P1	- 4 Stellfüße CE P2012
CW 1500	1500	4 × CT 500-3P2	- 4 Distanzplatten CE P3012
CW 3000	3000	4 × CT 1000-3P2	- 1 Junctionbox CJ P4PG
CW 4500	4500	4 × CT 1500-3P1	
CW 7500	7500	4 × CT 2500-3P1	- 4 Stellfüße CE P2018
CW 9000	9000	4 × CT 3000-3P2	- 4 Distanzplatten CE P3015
CW 15000	15000	4 × CT 5000-3P1	- 1 Junctionbox CJ P4PG
CW 300KFB	300	4 × CB 100-3P1	
CW 750KFB	750	4 × CB 250-3P1	- 1 Auswertegerät KFB-TM
CW 1500KFB	1500	4 × CT 500-3P2	- 4 Stellfüße CE P2012
CW 3000KFB	3000	4 × CT 1000-3P2	- 4 Distanzplatten CE P3012
CW 4500KFB	4500	4 × CT 1500-3P1	- 1 Junctionbox CJ P4PG
CW 7500KFB	7500	4 × CT 2500-3P1	- 1 Auswertegerät KFB-TM
CW 9000KFB	9000	4 × CT 3000-3P2	- 4 Stellfüße CE P2018
CW 15000KFB	15000	4 × CT 5000-3P1	- 4 Distanzplatten CE P3015
			- 1 Junctionbox CJ P4PG