SACC-E-MU-M16 - Flachmutter

1504097

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1504097

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Flachmutter, für Gewinde M16 x 1,5, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1504097
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABQZBA
GTIN	4017918833473
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,74 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,74 g
Zolltarifnummer	74153300
Ursprungsland	DE

Technische Daten


Hinweise

Bestellhinweis:	Kontermutter ist im Lieferumfang enthalten

Artikeleigenschaften

Gewindeart	M16

Maße


Maßzeichnung	
Schlüsselweite Kontermutter	19 mm
Gewindeart Anschlussseite	M16 x 1,5
Gewindesteigung	1,5 mm

Materialangaben

Material (Mutter)	CuZn/Ni

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	831fd90a-87cd-4cdb-9f9b-a408d3239131

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de