

Dahua Switch DH-SF1008L

Kompakter 8-Port Unmanaged Ethernet-Switch Plug & Play

EAN: 6923172583536

Der **Dahua DH-SF1008L** ist ein Layer-2-Switch für kleine und mittelgroße Büros und Geschäfte.



Er verfügt über eine leistungsstarke Switching-Engine und einen großen Pufferspeicher, um eine stabile und ruckelfreie Videoübertragung sicherzustellen. Das Kunststoffgehäuse und das lüfterlose Design machen das Gerät zu einer besonders kosteneffizienten Lösung. Als **unmanaged Switch** erfordert es keine Konfiguration über eine Weboberfläche, was die Installation deutlich vereinfacht.

Robustes Design

Für eine lange Lebensdauer gebaut: Die Architektur des Switches macht ihn äußerst zuverlässig und ermöglicht einen hocheffizienten, unterbrechungsfreien Betrieb.

Plug & Play

Ganz ohne Aufwand – es ist keine Konfiguration erforderlich. Einfach einschalten und direkt verwenden.

Einfache Installation

Es wird sowohl die Installation auf dem Schreibtisch als auch die Wandmontage unterstützt, sodass es für eine Vielzahl von Szenarien geeignet ist.

Der **DH-SF1008L** ist ideal für den Einsatz geeignet:

- Fürs eigene Zuhause
- Für Kleingewerbe wie z.B. Geschäftsräume
- Meeting-Räume und Büros
- Wohnheime, Hotels usw.

Hauptmerkmale

- Unterstützt 8 adaptive 10/100 Mbps-Ports
- Klein & leicht – einfach zu transportieren und anzubringen.
- Einfache Plug & Play Handhabung

Technische Daten

Modell	Dahua Switch DH-SF1008L
Ethernet-Ports	8
Ethernet-Geschwindigkeit	100 Mbps
Funktion der Ports	Port 1 – 8: 8 x 10/100 Base-T
Eingangsspannung	5 VDC; 1 A
Betriebstemperatur	-40°C bis +70° C (-40° F bis +158° F)
Raumfeuchtigkeit	5% - 95% (RH)
Stromverbrauch	Leerlauf: 0,1W Vollast: 0,75W
Switch Kapazität	1.6 Gbit
Datenweiterleitungsrate	1.1904 Mpps
Datenpufferspeicher	768 Kbit
Raumfeuchtigkeit	5% - 95% (RH)
Eingangsspannung	48 V – 57 V DC
Blitzschutz	2 kV
ESD-Schutz	Luftentladung: 8 kV Kontaktentladung: 4 kV
Abmessungen	132,9 mm × 62,4 mm × 24,0 mm (5.23" × 2.46" × 0.94") (L × W × H)
Gewicht	0,16 kg (0.35 lb)

Lieferumfang

- Dahua Switch DH-SF1008L
- Netzteil
- Stromkabel
- Kurzanleitung
- Rechtliche Hinweise & regulatorische Informationen