

WD 5 CONTROL 25/5/22

Der WD 5 Control 25/5/22 mit 25-l-Behälter, 2-in-1 Remote Control für ferngesteuerte Absaugung, Filterreinigung und Filterentnahmetechnik und Power Control für Saugleistungsregulierung.



Bestell-Nr. 1.628-316.0

- 2-in-1 Remote Control, Filterreinigung, Blasfunktion
- 1200 W Nennleistungsaufnahme, 25-l-Kunststoffbehälter, 5-m-Kabel, 2,2-m-Schlauch
- Flachfilter, Bodendüse, Fugendüse, Vliesfilterbeutel

Technische Daten

EAN-Code		4066529153548
Nennleistungsaufnahme	W	1200
Saugleistung	W	280
Vakuum	mbar	max. 260
Luftmenge	l/s	max. 70
Behältergröße	l	25
Behältermaterial		Kunststoff
Farbe Komponente		Gerätekopf Gelb / Behälter Gelb / Gerätebumper Gelb
Anschlusskabel	m	5
Nennweite Zubehör	mm	35
Spannung	V	220 / 240
Frequenz	Hz	50 / 60
Schalldruckpegel	dB(A)	73
Farbe		Gelb
Gewicht ohne Zubehör	kg	7,8
Gewicht inkl. Verpackung	kg	12
Abmessungen (L × B × H)	mm	418 × 382 × 653

Ausstattung

Länge Saugschlauch	m	2,2
Typ Saugschlauch		Mit gebogenem Handgriff
Material Saugschlauch		Kunststoff
Abnehmbarer Handgriff mit elektrostatischem Schutz		■
Anzahl Saugrohre	Stück	2
Länge Saugrohre	m	0,5
Nennweite Saugrohre	mm	35
Material Saugrohre		Kunststoff
Nass-/Trockensaugdüse		Umschaltbar
Fugendüse		■
Adapter für den Anschluss von Elektrowerkzeugen		■
Vliesfilterbeutel	Stück	1 / 3-lagig
Flachfilter	Stück	1 / Zellulose
2-in-1 Remote Control		■
Filterreinigungsfunktion		■
Dreheswitch (Ein / Aus)		■
Leistungsregulierung		■
Blasfunktion		■
Zwischenparkposition des Handgriffs am Gerätekopf		■
Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf		■
Ablagefläche für Kleinteile		■

Komfortabler 3-in-1-Tragegriff		■
Kabelhaken		■
Parkposition		■
Zubehöraufbewahrung am Gerät		■
Stoßfester Umlaufschutz		■
Lenkrollen ohne Bremse	Stück	4
Lenkrollen mit Bremse	Stück	1

■ Im Lieferumfang enthalten.

⁹ Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.






2-in-1 Remote Control

- 1. Funktion: Ermöglicht das komfortable Starten und Stoppen des Nass-/Trockensaugers mittels Bluetoothverbindung durch das Drücken der Fernbedienung direkt am Saugschlauch.



2-in-1 Remote Control: automatische Vibrationserkennung

- 2. Funktion: Im Automatik-Modus wird mittels Vibrationserkennung der Nass-/Trockensauger automatisch an- und ausgeschaltet, sobald das Akku-Elektrowerkzeug an- oder ausgeschaltet wird.
- Im Automatik-Modus saugt der Nass-/Trockensauger nach Abschalten des Akku-Power-Tools noch für ein paar Sekunden nach, um alle Staub- und Schmutzreste aufzunehmen. Für staubfreies Arbeiten!



Power Control

- Die Saugleistung des Geräts lässt sich über den Drehschalter stufenlos regulieren (min. bis max.) und wird so allen Anforderungen gerecht.

ZUBEHÖR VON WD 5 CONTROL 25/5/22


1.628-316.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGER				
Filter				
Flachfilter KFI 4410	1	2.863-005.0	Flachfilter zum Saugen von feinem und grobem Schmutz sowie Flüssigkeiten ohne Filterwechsel.	■
Vliesfilterbeutel KFI 487	2	2.863-006.0	Extrem reißfester Vliesfilterbeutel ideal zum Saugen von trockenem und feuchtem Schmutz. Geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger und Waschsauger.	□
Flachfilter Renovation KFI 4440	3	2.863-354.0	Spezial-Flachfilter für langanhaltende Saugleistung beim Saugen von Feinstaub bei Renovierungen und der Arbeit mit Elektrowerkzeugen. Geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger.	□
Vliesfilterbeutel Renovation KFI 489	4	2.863-355.0	Spezial-Vliesfilterbeutel für langanhaltende Saugleistung beim Saugen von Feinstaub bei Renovierungen und der Arbeit mit Elektrowerkzeugen. Geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger.	□
Düsen				
Umschaltbare Nass- und Trockensaugdüse mit integrierter Parknase	5	2.863-000.0	Umschaltbare Nass- und Trockensaugdüse für eine perfekte Schmutzaufnahme. Einfache Anpassung auf nassen oder trockenen Schmutz per Fußschalter. Für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger.	■
Autodüse	6	2.863-316.0	Schnelles und müheloses Absaugen garantiert: Mit der Autodüse reinigen Sie textile Oberflächen in Ihrem Auto und im Haushalt bequem und gründlich.	□
Extra lange Fugendüse	7	2.863-306.0	Grundlegend überarbeitete extra lange Fugendüse. Ideal für schwer erreichbare Stellen im Auto (z.B. Zwischenräume und Fugen). Geeignet für alle Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger.	□
Flexible Fugendüse	8	2.863-374.0	Flexible Fugendüse zum Reinigen schwer erreichbarer Stellen in Haushalt, Keller, Werkstatt, Auto usw. mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern.	□
Polsterdüse	9	2.863-398.0	Zur schonenden Entfernung von Schmutz auf textilen Oberflächen im Auto und Haushalt. Für Nass-/Trockensauger und Waschsauger geeignet.	□
Polsterdüse für Tierhaare	10	2.863-375.0	Extra breite Polsterdüse zum zuverlässigen Entfernen von Schmutz, insbesondere von Tierhaaren, auf Textilien in Auto und Haushalt mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern.	□
Zubehörsets				
Autoinnenreinigungsset	11	2.863-304.0	Vom Fußraum über die Sitze bis zum Kofferraum: das spezielle Zubehörset für Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger ermöglicht eine lückenlose Autoinnenreinigung.	□
Saugpinselset	12	2.863-221.0	Das Saugpinselset ermöglicht eine gründliche und materialgerechte Autoinnenreinigung von Armaturenbrett, Fußmatten, Polsterflächen etc. Für alle Home & Garden Nass-/Trockensauger.	□
Haushaltsset	13	2.863-356.0	Praktisches Zubehörset mit umschaltbarer Trockensaugdüse und Polsterdüse. Für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger und -Waschsauger geeignet.	□
Blasadapterset	14	2.863-373.0	Sorgt für müheloses Aufblasen und Ablassen von Luft aus Luftmatratzen, Schwimmbecken, Schlauchbooten usw. mit Hilfe eines Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensaugers.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON WD 5 CONTROL 25/5/22 1.628-316.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGER				
Zubehörsets				
Absaugset für Elektrowerkzeuge	15	2.863-112.0	Flexibler Saugschlauch (1m) inklusive Adapter zum Anschluss an den Abluftstutzen von Elektrowerkzeugen (z.B. Stichsäge, Schleifer, Bohrmaschine, Hobel etc.). Für sauberes Heimwerken.	☐
Spezialanwendungen				
Bohrstaubfänger	16	2.863-234.0	Das neue Zubehör für unsere Nass-/Trockensauger WD 2-6 ermöglicht sicheres und staubfreies Bohren auf allen gängigen Wand- und Deckenflächen. Der Bohrstaub wird direkt am Bohrloch abgesaugt.	☐
Saugschlauchverlängerung	17	2.863-305.0	Die 3,5 m lange Saugschlauchverlängerung eignet sich für alle Kärcher Nass-/Trockensauger aus dem Home & Garden-Bereich und sorgt für einen größeren Aktionsradius und mehr Bewegungsfreiheit.	☐
Verlängerungssaugrohr	18	2.863-308.0	Praktisches Verlängerungssaugrohr für größeren Aktionsradius. Die Verlängerung des Saugrohrs empfiehlt sich besonders für Einsätze bei schwer erreichbaren Stellen wie z. B. hohen Decken.	☐

☐ Mögliches Zubehör.