

## WD 7 CONTROL P S 30/6/35/T

Der WD 7 Control P S 30/6/35/T mit 2-in-1 Remote Control ist ideal zum Arbeiten mit (Akku-)Elektrowerkzeugen. Mit Kärcher FILT!elligence™ - das intelligente Filterkontrollsystem.



Bestell-Nr.

1.628-385.0

- FILT!elligence™, 2-in-1 Remote Control, Geräte-Steckdose, Filterreinigung
- 1400 W Nennleistungsaufnahme, 30-l-Edelstahlbehälter, 6-m-Kabel, 3,5-m-Schlauch
- Flachfilter, Bodendüse, Fugendüse, Vliesfilterbeutel

### Technische Daten

|                                             |       |                                                             |
|---------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| EAN-Code                                    |       | 4066529153586                                               |
| Nennleistungsaufnahme                       | W     | 1400                                                        |
| Nennleistungsaufnahme integrierte Steckdose | W     | min. 100 - max. 2100                                        |
| Saugleistung                                | W     | 315                                                         |
| Vakuum                                      | mbar  | max. 290                                                    |
| Luftmenge                                   | l/s   | max. 80                                                     |
| Behältergröße                               | l     | 30                                                          |
| Behältermaterial                            |       | Edelstahl                                                   |
| Farbe Komponente                            |       | Gerätekopf Gelb / Behälter Edelstahl / Gerätebumper Schwarz |
| Anschlusskabel                              | m     | 6                                                           |
| Nennweite Zubehör                           | mm    | 35                                                          |
| Spannung                                    | V     | 220 / 240                                                   |
| Frequenz                                    | Hz    | 50 / 60                                                     |
| Schalldruckpegel                            | dB(A) | 73                                                          |
| Farbe                                       |       | Gelb                                                        |
| Gewicht ohne Zubehör                        | kg    | 8,7                                                         |
| Gewicht inkl. Verpackung                    | kg    | 13,3                                                        |
| Abmessungen (L x B x H)                     | mm    | 418 x 382 x 693                                             |

### Ausstattung

|                                                    |       |                         |
|----------------------------------------------------|-------|-------------------------|
| Länge Saugschlauch                                 | m     | 3,5                     |
| Typ Saugschlauch                                   |       | Mit gebogenem Handgriff |
| Material Saugschlauch                              |       | Kunststoff              |
| Abnehmbarer Handgriff mit elektrostatischem Schutz |       | ■                       |
| Anzahl Saugrohre                                   | Stück | 2                       |
| Länge Saugrohre                                    | m     | 0,5                     |
| Nennweite Saugrohre                                | mm    | 35                      |
| Material Saugrohre                                 |       | Edelstahl               |
| Nass-/Trockensaugdüse                              |       | Umschaltbar             |
| Fugendüse                                          |       | ■                       |
| Adapter für den Anschluss von Elektrowerkzeugen    |       | ■                       |
| Vliesfilterbeutel                                  | Stück | 1 / 3-lagig             |
| Flachfilter                                        | Stück | 1 / Zellulose           |
| Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik              |       | ■                       |
| 2-in-1 Remote Control                              |       | ■                       |
| Kärcher FILT!elligence™                            |       | ■                       |
| Filterreinigungsfunktion                           |       | ■                       |
| Drehschalter (Ein / Aus)                           |       | ■                       |
| Leistungsregulierung                               |       | ■                       |
| Blasfunktion                                       |       | ■                       |
| Zwischenparkposition des Handgriffs am Gerätekopf  |       | ■                       |

|                                    |       |   |
|------------------------------------|-------|---|
| Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf |       | ■ |
| Ablagefläche für Kleinteile        |       | ■ |
| Komfortabler 3-in-1-Tragegriff     |       | ■ |
| Kabelhaken                         |       | ■ |
| Parkposition                       |       | ■ |
| Zubehöraufbewahrung am Gerät       |       | ■ |
| Ablassschraube                     |       | ■ |
| Stoßfester Umlaufschutz            |       | ■ |
| Lenkrollen ohne Bremse             | Stück | 4 |
| Lenkrollen mit Bremse              | Stück | 1 |

■ im Lieferumfang enthalten.

<sup>\*)</sup> Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.





## **FILT!elligence™ – das intelligente Filterkontrollsystem**

- LEDs informieren, sobald eine Reinigung oder ein Wechsel von sowohl Filterbeutel als auch Filter erforderlich ist für eine optimale Saugleistung und längere Lebensdauer des Gerätes.



## **2-in-1 Remote Control**

- 1. Funktion: Ermöglicht das komfortable Starten und Stoppen des Nass-/Trockensaugers mittels Bluetoothverbindung durch das Drücken der Fernbedienung direkt am Saugschlauch.



## **2-in-1 Remote Control: automatische Vibrationserkennung**

- 2. Funktion: Im Automatik-Modus wird mittels Vibrationserkennung der Nass-/Trockensauger automatisch an- und ausgeschaltet, sobald das Akku-Elektrowerkzeug an- oder ausgeschaltet wird.
- Im Automatik-Modus saugt der Nass-/Trockensauger nach Abschalten des Akku-Power-Tools noch für ein paar Sekunden nach, um alle Staub- und Schmutzreste aufzunehmen. Für staubfreies Arbeiten!


## ZUBEHÖR VON WD 7 CONTROL P S 30/6/35/T 1.628-385.0



|                                                                  |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SAUGER</b>                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Filter</b>                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                     |   |
| Flachfilter KFI 4410                                             | 1  | 2.863-005.0 | Flachfilter zum Saugen von feinem und grobem Schmutz sowie Flüssigkeiten ohne Filterwechsel.                                                                                                        | ■ |
| Vliesfilterbeutel KFI 487                                        | 2  | 2.863-006.0 | Extrem reißfester Vliesfilterbeutel ideal zum Saugen von trockenem und feuchtem Schmutz. Geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger und Waschsauger.                                                  | □ |
| Flachfilter Renovation KFI 4440                                  | 3  | 2.863-354.0 | Spezial-Flachfilter für langanhaltende Saugleistung beim Saugen von Feinstaub bei Renovierungen und der Arbeit mit Elektrowerkzeugen. Geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger.                     | □ |
| Vliesfilterbeutel Renovation KFI 489                             | 4  | 2.863-355.0 | Spezial-Vliesfilterbeutel für langanhaltende Saugleistung beim Saugen von Feinstaub bei Renovierungen und der Arbeit mit Elektrowerkzeugen. Geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger.               | □ |
| <b>Düsen</b>                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                     |   |
| Umschaltbare Nass- und Trockensaugdüse mit integrierter Parknase | 5  | 2.863-000.0 | Umschaltbare Nass- und Trockensaugdüse für eine perfekte Schmutzaufnahme. Einfache Anpassung auf nassen oder trockenen Schmutz per Fußschalter. Für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger. | ■ |
| Autodüse                                                         | 6  | 2.863-316.0 | Schnelles und müheloses Absaugen garantiert: Mit der Autodüse reinigen Sie textile Oberflächen in Ihrem Auto und im Haushalt bequem und gründlich.                                                  | □ |
| Extra lange Fugendüse                                            | 7  | 2.863-306.0 | Grundlegend überarbeitete extra lange Fugendüse. Ideal für schwer erreichbare Stellen im Auto (z.B. Zwischenräume und Fugen). Geeignet für alle Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger.          | □ |
| Flexible Fugendüse                                               | 8  | 2.863-374.0 | Flexible Fugendüse zum Reinigen schwer erreichbarer Stellen in Haushalt, Keller, Werkstatt, Auto usw. mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern.                                   | □ |
| Polsterdüse                                                      | 9  | 2.863-398.0 | Zur schonenden Entfernung von Schmutz auf textilen Oberflächen im Auto und Haushalt. Für Nass-/Trockensauger und Waschsauger geeignet.                                                              | □ |
| Polsterdüse für Tierhaare                                        | 10 | 2.863-375.0 | Extra breite Polsterdüse zum zuverlässigen Entfernen von Schmutz, insbesondere von Tierhaaren, auf Textilien in Auto und Haushalt mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern.       | □ |
| <b>Zubehörsets</b>                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                     |   |
| Autoinnenreinigungsset                                           | 11 | 2.863-304.0 | Vom Fußraum über die Sitze bis zum Kofferraum: das spezielle Zubehörset für Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger ermöglicht eine lückenlose Autoinnenreinigung.                                | □ |
| Saugpinselset                                                    | 12 | 2.863-221.0 | Das Saugpinselset ermöglicht eine gründliche und materialgerechte Autoinnenreinigung von Armaturenbrett, Fußmatten, Polsterflächen etc. Für alle Home & Garden Nass-/Trockensauger.                 | □ |
| Haushaltsset                                                     | 13 | 2.863-356.0 | Praktisches Zubehörset mit umschaltbarer Trockensaugdüse und Polsterdüse. Für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger und -Waschsauger geeignet.                                             | □ |
| Blasadapterset                                                   | 14 | 2.863-373.0 | Sorgt für müheloses Aufblasen und Ablassen von Luft aus Luftmatratzen, Schwimmbecken, Schlauchbooten usw. mit Hilfe eines Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensaugers.                               | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON WD 7 CONTROL P S 30/6/35/T 1.628-385.0



|                                |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                   |                          |
|--------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SAUGER</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Zubehörsets</b>             |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Absaugset für Elektrowerkzeuge | 15 | 2.863-112.0 | Flexibler Saugschlauch (1m) inklusive Adapter zum Anschluss an den Abluftstutzen von Elektrowerkzeugen (z.B. Stichsäge, Schleifer, Bohrmaschine, Hobel etc.). Für sauberes Heimwerken.         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Spezialanwendungen</b>      |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Bohrstaubfänger                | 16 | 2.863-234.0 | Das neue Zubehör für unsere Nass-/Trockensauger WD 2-6 ermöglicht sicheres und staubfreies Bohren auf allen gängigen Wand- und Deckenflächen. Der Bohrstaub wird direkt am Bohrloch abgesaugt. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauchverlängerung       | 17 | 2.863-305.0 | Die 3,5 m lange Saugschlauchverlängerung eignet sich für alle Kärcher Nass-/Trockensauger aus dem Home & Garden-Bereich und sorgt für einen größeren Aktionsradius und mehr Bewegungsfreiheit. | <input type="checkbox"/> |
| Verlängerungssaugrohr          | 18 | 2.863-308.0 | Praktisches Verlängerungssaugrohr für größeren Aktionsradius. Die Verlängerung des Saugrohrs empfiehlt sich besonders für Einsätze bei schwer erreichbaren Stellen wie z. B. hohen Decken.     | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.