

Rauchmelder | PREFIRA 10 | ABUS

Art.-Nr. SA1100



-
- Geeignet für Schlaf- und Aufenthaltsbereiche: idealer Warnmelder für Schlafzimmer und Kinderzimmer; auch optimal zum Einsatz in Wohnzimmer und Flur
 - Geeignet für Wohnmobil, Camper und Van: der Rauchwarnmelder dient der frühzeitigen Rauchererkennung im Schlaf- und Aufenthaltsbereich
 - Rauchwarnfunktion: der Melder erkennt sichtbare Rauchpartikel in der Luft und löst bei Gefahr einen lauten Alarm aus – für die frühzeitige Warnung bei Bränden
 - Verschmutzungskompensation: dank Rekalibrierung der Rauchkammer wird die Schwelle zur Alarmierung automatisch an zunehmende Verschmutzung angepasst, um so effektiv Fehlalarmen durch Staub entgegenzuwirken
 - Insektenschutzgitter: feinmaschiges Gitter, das Fehlalarme durch das Eindringen von Insekten und anderen kleinen Tieren in die Rauchkammer vermeidet
 - Durchscheinende LED: für eine angenehme Lichtwirkung ist die Status-LED unter dem Gehäuse des Warnmelders angebracht – für eine harmonische Optik ohne grelle Lichtpunkte
 - Großflächige Prüftaste: fast die gesamte Unterseite des Melders dient als Taste und kann für einen Funktionstest schnell erreicht werden – beispielsweise auch mit einem Besenstiel oder Stab
 - Stummschaltung: der Alarmton kann durch Betätigen der Prüftaste vorübergehend ausgeschaltet werden – der Melder bleibt aktiv und alarmiert nach 10 Minuten wieder, sofern weiterhin Rauch erkannt wird
 - Automatischer Selbsttest: prüft alle 8 Sekunden still die Batterie und Sensorik
-

SCHÜTZT VIELE JAHRE

Rauchmelder | PREFIRA 10 | ABUS

Art.-Nr. SA1100

Der PREFIRA 10 warnt vor Rauch und Feuer – Tag und Nacht, Jahr für Jahr. Dank festverbauter 10-Jahres-Batterie bietet er langlebigen Brandschutz ohne Batteriewechsel. Das spart Aufwand und schenkt ein gutes Gefühl.

Der Q-Label zertifizierte Rauchmelder erfüllt hohe Qualitätsanforderungen und steht für geprüfte Langlebigkeit, zuverlässige Funktion und geringe Fehlalarmquote.

Wie alle PREFIRA-Modelle setzt auch der PREFIRA 10 auf intelligente Fehlalarmreduzierung: Ein Insektenschutzgitter um die Rauchkammer verhindert unerwünschte Alarmauslösung durch kleinste Tiere. Die Verschmutzungskompensation sorgt für eine Rekalibrierung der Rauchkammer und gleicht so Verschmutzungen durch Staub und andere Partikel aus – für eine anhaltend präzise Rauchererkennung. Sein dezentes, zeitloses Design fügt sich harmonisch in nahezu jeden Wohnraum ein. Die großflächige Prüftaste auf der Unterseite ermöglicht eine einfache Funktionsprüfung und Stummschaltung des Alarms – bequem erreichbar, auch mit einem Hilfsmittel wie einem Stab oder Besenstiel.

Ob zu Hause oder unterwegs im Wohnmobil – der PREFIRA 10 ist schnell montiert und bereit bei Rauchentwicklung frühzeitig und laut zu warnen.

Rauchmelder | PREFIRA 10 | ABUS

Art.-Nr. SA1100

Alarmspeicher	Nein
Batterie - Menge	1
Batterie - Typ	CR123A
Batterie - max. Batteriebensdauer	10 Jahr(e)
Breite	110 mm
Detektionsverfahren	Rauchwarnfunktion
Einsatzbereiche	Innenraum
Einsatzzweck	Rauchwarnmelder
Erfassungsbereich Melder (m2)	60 m ²
Farbe	weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Höhe	36 mm
Kompatibel zu Secoris	Nein
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Lieferumfang 01 Beschreibung	PREFIRA™ 10
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Schrauben
Lieferumfang 02 Menge	2
Lieferumfang 03 Beschreibung	Dübel
Lieferumfang 03 Menge	2

Lieferumfang 04 Beschreibung	Bedienungsanleitung
Lieferumfang 04 Menge	1
Länge	110 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Montageart	Schraubbefestigung
Nettogewicht	0,2 kg
Neu	Ja
Produkt	Standalone Rauchwarnmelder
Schalldruck	85 dB