



Zubehör für Elektroautos

Model: **AK-SC-E21**



Produktcode	AK-SC-E21
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Produkttyp	Zubehör für Elektroautos
Versorgungsspannung	240-450 V / 50/60 Hz
Anzahl der Phasen	3 Phase
Maximaler Strom	32 A
Anschlusswiderstand	0.5 mΩ
Maximale Kraft	22 kW
Flammenschutz	UL94V-0
IP-Bewertung	IP55
Steckdose #1	Typ 2 (IEC 62196-2) Stecker
Steckdose #2	GB/T (20234.2-2015) Stecker
Plattierte Steckdose	Silbern
Herstellungsmaterial	TPE
Produktfarbe	Schwarz
Arbeitstemperatur	-30 / +50 °C
Verpackung	Kartonschachtel
Produktabmessungen (L x B x H)	165 x 59 x 52 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	195 x 75 x 75 mm
Nettogewicht	324 g
Bruttogewicht	376 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5906708750610
Garantie	24 Monate





Bezeichnung

Der **Akyga® AK-SC-E21 Adapter** ist eine praktische Lösung für Besitzer von Elektrofahrzeugen, die aus China importiert wurden. Mit diesem **Gerät können Sie Autos, die mit einer GB/T-Steckdose** ausgestattet sind, über Typ-2-Ladestationen aufladen, die in Europa am weitesten verbreitet sind. Mit diesem Adapter können Fahrer sowohl öffentliche als auch private Ladestationen uneingeschränkt nutzen, unabhängig von den Unterschieden zwischen den Steckersystemen.

Vielseitigkeit und Kompatibilität mit chinesischen Fahrzeugen

Der **Typ-2-/GB/T-Stecker-Stecker-Adapter** wurde für Fahrer von Elektroautos der Marken BYD, NIO, XPeng, Geely und Dongfeng entwickelt. Er ermöglicht das Laden von Fahrzeugen, die den chinesischen GB/T-Standard verwenden, über die europäische Ladeinfrastruktur. Damit ist er die perfekte Lösung für Nutzer, die ihre Autos aus Asien importiert haben und ein universelles Werkzeug für das tägliche Laden benötigen.

Hohe Leistung und schnelles Laden

Der Typ-2-zu-GBT-Adapter unterstützt **dreiphasiges Laden mit einer maximalen Stromstärke von 32 A** und sorgt so für eine schnelle und stabile Energieversorgung der Fahrzeugbatterie. Dies ermöglicht eine effiziente Nutzung der Ladestation, ohne dass Sie sich um Spannungsabfälle oder eine Überhitzung der Stecker sorgen müssen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie öffentliche EV-Ladegeräte mit hoher Leistung verwenden.

Sicherheit und langlebige Konstruktion

Der **Typ-2-/GBT-Adapter** AK-SC-E21 besteht aus hochwertigen, schlag- und hitzebeständigen Materialien, die eine langfristige Zuverlässigkeit gewährleisten. **Versilberte Kontakte** sorgen für eine hervorragende elektrische Leitfähigkeit, während die präzise gefertigten Stecker das Risiko einer versehentlichen Trennung während des Ladevorgangs ausschließen. Der Adapter entspricht strengen Sicherheitsstandards und schützt sowohl das Fahrzeug als auch den Benutzer.

Bequeme Verwendung unter allen Bedingungen

Dank seines kompakten und ergonomischen Designs ist der EV-Adapter auch auf engstem Raum leicht zu handhaben. Durch seine hohe Feuchtigkeits- und Staubbeständigkeit eignet er sich sowohl für Garagen zu Hause als auch für Ladestationen im Freien. Der AK-SC-E21 ist ein unverzichtbares Zubehör für jeden Fahrer eines chinesischen Elektrofahrzeugs in Europa.