



Zubehör für Elektroautos

Model: **AK-SC-E22**



Produktcode	AK-SC-E22
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Produkttyp	Zubehör für Elektroautos
Versorgungsspannung	110-250 V
Anzahl der Phasen	1 Phase
Maximaler Strom	32 A
Anschlusswiderstand	0.5 mΩ
Maximale Kraft	8 kW
Flammenschutz	UL94V-0
IP-Bewertung	IP55
Steckdose #1	Tesla Buchse (NACS)
Steckdose #2	GB/T (20234.2-2015) Stecker
Plattierte Steckdose	Silbern
Herstellungsmaterial	TPE
Produktfarbe	Schwarz
Arbeitstemperatur	-30 / +50 °C
Verpackung	Kartonschachtel
Produktabmessungen (L x B x H)	160 x 59 x 53 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	195 x 75 x 75 mm
Nettogewicht	289 g
Bruttogewicht	340 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5906708750627
Garantie	24 Monate





Bezeichnung

Der **Akyga® AK-SC-E22 Adapter** ist eine funktionale Lösung für Fahrer, **die chinesische Elektroautos mit einer GB/T-Steckdose** über Tesla-Ladegeräte mit NACS-Stecker aufladen möchten. Er ermöglicht die bequeme und sichere Nutzung der in Europa und Nordamerika immer beliebter werdenden Tesla-Infrastruktur. Er ist die perfekte Wahl für Besitzer von aus China importierten Autos, die beim Laden ihrer Fahrzeuge Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit erwarten.

Vielseitigkeit und Kompatibilität mit chinesischen Fahrzeugen

Der **Tesla/GBT-Adapter** wurde für Nutzer von Elektroautos von Marken wie BYD, NIO, XPeng, Zeekr und Geely entwickelt, die mit dem chinesischen Ladestandard ausgestattet sind. Er ermöglicht das Laden von Fahrzeugen mit GB/T-Steckdose mit Tesla-Ladegeräten, die mit einem **North American Charging Standard (NACS)-Stecker** ausgestattet sind. Dieser praktische Adapter erleichtert das Reisen und das tägliche Laden, unabhängig von den Unterschieden zwischen den globalen Steckersystemen.

Effizientes Laden mit bis zu 32 A

Das Modell AK-SC-E22 unterstützt **einphasiges Laden mit einer Stromstärke von bis zu 32 A**, was einen stabilen und sicheren Energiefluss garantiert. Der Adapter ist auf maximale Effizienz bei minimalem Leistungsverlust ausgelegt, sodass Sie die Fähigkeiten des Tesla Wall Connectors oder anderer NACS-Ladegeräte effektiv nutzen können. Dadurch ist das Laden nicht nur schnell, sondern auch absolut sicher für Ihr Fahrzeug.

Langlebigkeit und Sicherheit der Konstruktion

Der Akyga® AK-SC-E22 **Tesla (NACS)/GB/T Adapter** besteht aus hochwertigen, hitze- und stoßfesten Materialien, die eine außergewöhnliche Langlebigkeit gewährleisten. Versilberte Kontakte sorgen für eine hervorragende Leitfähigkeit und eine sichere Verbindung, wodurch das Risiko einer Überhitzung oder einer versehentlichen Trennung der Verbindung ausgeschlossen ist. Der Adapter entspricht den europäischen Sicherheitsstandards und garantiert eine zuverlässige Leistung unter allen Betriebsbedingungen.