

EXT3L

Smarte Video-Gegensprechanlage, drahtlos

mit Fingerabdruckleser



WAVE 3



BEGRÜßEN SIE IHRE BESUCHER MIT EINEM SICHEREN GEFÜHL


Als drittes Modell der Wave-Reihe von Extel ist die drahtlose und vernetzte Video-Gegensprechanlage **Wave 3** ein erstklassiger Verbündeter für eine sorgenfreie Zutrittskontrolle. Die einfache Installation und die verschiedenen Funktionen, kombiniert mit fortschrittlicher Technologie, sorgen für Modernität. Sie bestimmen, wie Sie Ihre Zugänge verwalten möchten: per Fingerabdruck, per temporärem QR-Code oder über die App Extel Connect. Wenn ein Besucher die Klingeltaste drückt, werden Sie sofort mit einem Foto oder Video benachrichtigt und können über Ihren Monitor oder Ihr Smartphone antworten und den Zugang öffnen, wenn Sie möchten. Die straßenseitige Türsprechanlage ist in mehreren Farben* erhältlich, der Monitor hat ein schlichtes, elegantes Design. Damit fügt sich diese Video-Gegensprechanlage perfekt in die Ästhetik Ihrer Wohnung ein.

* Gehäuseschale separat erhältlich



HOTLINE

3 JAHRE
GARANTIE





EINFACHE INSTALLATION

- Da die Extel Wave 3 Video-Gegensprechanlage drahtlos ist, wird die straßenseitige Türsprechanlage von zwei mitgelieferten Batterien versorgt, so dass Sie keine Kabel zwischen Ihrer Wohnung und dem Tor verlegen müssen. Die Reichweite zwischen der straßenseitigen Türsprechanlage und dem Monitor beträgt 350 Meter im freien Feld.
- Ob es sich um die Betätigung eines elektrischen Türöffners an Ihrer Schlupftür oder um das Öffnen eines Tores handelt, es wird eine einfache Verkabelung zwischen der straßenseitigen Türsprechanlage und dem Türöffner oder dem Antrieb benötigt. Was den elektrischen Türöffner betrifft, so ist die straßenseitige Türsprechanlage in der Lage, diesen ohne Rückgriff auf eine externe Stromversorgung zu versorgen, was eine wesentlich einfachere Installation ermöglicht.
- Die Batterie der straßenseitigen Türsprechanlage hält zwischen 4 und 6 Monaten bei 10 Betätigungen pro Tag. Das mitgelieferte **USB-C-Ladegerät** ermöglicht es Ihnen, die Akkus Ihres Extel Wave 3 in nur 5 Stunden wieder aufzuladen. Sie können den Batteriestatus auf Ihrem Monitor oder auf Ihrem Smartphone über die Extel Connect App verfolgen.



Bildschirmgröße



Hohe Bildauflösung
2048 x 1152 px

BEQUEMER ZUTRITT MIT DEM FINGERABDRUCKLESER



Verlieren Sie keine Zeit mehr damit, Ihre Schlüssel in Ihrer Handtasche oder in der hintersten Ecke Ihrer Hosentasche zu suchen: Mit der Video-Gegensprechanlage Wave 3 Extel haben Sie die Lösung immer zur Hand! Dank der biometrischen Technologie und des Fingerabdrucklesers können Sie Ihre Tür mühelos öffnen, ohne Zeit zu verlieren: Legen Sie Ihren Finger auf den Fingerabdruckleser der Türsprechanlage und betreten Sie Ihr Zuhause!



Je nachdem, wie lange Sie Ihren Finger auf den Fingerabdruckleser legen, öffnet sich entweder die Pforte - bei kurzem Auflegen - oder das Tor - bei längerem Auflegen.

Sie können zudem bis zu 10 Fingerabdrücke speichern, sodass die ganze Familie von dieser Art der Türöffnung profitieren kann!

Ihre persönlichen Daten sind geschützt! Die Fingerabdrücke werden verschlüsselt und nur auf der straßenseitigen Türsprechanlage gespeichert, wodurch das Risiko von Hackerangriffen oder des Verlusts Ihrer vertraulichen Informationen ausgeschlossen wird.



VERTRAUEN IST GUT, ZUGANGSKONTROLLE IST BESSER

Wave 3 bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten, den Zugang zu Ihrem Grundstück zu kontrollieren:

- Über den Monitor können Sie kommunizieren, das Tor oder den elektrischen Türöffner öffnen und schließen und mit der **Door-Check-Funktion** jederzeit überprüfen, was draußen vor sich geht.



- Mit der App **Extel Connect** wird Ihr Smartphone zum Fernmonitor: Sie können Ihr Tor und Ihre Pforte steuern und die Besucherbewegungen verfolgen.

Bei jedem Besucheranruf erhalten Sie eine Nachricht mit einem Foto oder Video, das die Gegensprechanlage beim Klingeln aufnimmt. Sie können antworten und, wenn Sie möchten, den Zugang auch aus der Ferne per Smartphone öffnen.



- Neben den gleichen Funktionen wie der Monitor bietet Ihnen die App **Extel Connect** obendrein die Möglichkeit, einen **QR-Code** zu generieren, mit dem Sie Ihren Besuchern einen personalisierten Zugang ermöglichen. Sie können die Daten, die Zeiten, zu denen der QR-Code funktionieren soll, und die Art der Öffnung zwischen Tor oder Schlupftür festlegen. Teilen Sie ihn anschließend den gewünschten Personen mit.

FUNKTIONEN FÜR EINE BEQUEME NUTZUNG

- Nutzen Sie den Monitor, wie Sie wollen: Er kann **an der Wand befestigt werden oder mit seinem Standfuß auf einem Möbelstück stehen**, wo immer Sie wollen. Sein modernes Design fügt sich perfekt in Ihr Interieur ein.
- **Nachtsicht:** In die straßenseitige Türsprechanlage integrierte **Infrarot-LEDs** sorgen für optimale Sicht auch bei Dunkelheit.
- Robuste Touch-Türsprechanlage aus recyceltem Plastik mit IP44-Zertifizierung für zuverlässigen Schutz gegen Spritzwasser und Staub.
- Großer 7 Zoll-Touchscreen, der die Betätigung Ihrer Video-Gegensprechanlage mit den Fingerspitzen ermöglicht.



LIEFERUMFANG

- 17-Zoll-Farbmonitor mit Touchscreen und WLAN-Zugang
- 1 drahtlose Türsprechanlage mit langer Reichweite
- 2 wiederaufladbare Akkus für den Betrieb der straßenseitigen Türsprechanlage
- 1 Ladegerät zum Aufladen der mitgelieferten Akkus
- 1 USB-C-Netzteil für den Monitor
- Schrauben für die Montage

EIN PERSONALISIERBARES PRODUKT

- Die Frontplatte der Türsprechanlage ist **personalisierbar**, es stehen 3 Gehäuseschalen als Zubehör zur Auswahl: Graphit, Titangrau und Terrakotta, um mit der Fassade Ihres Hauses zu harmonisieren.
- Außerdem können Sie auf dem Monitor zwischen 6 Klingeltönen wählen und zusätzlich 2 **personalisierte Musikstücke** aus der App herunterladen.



OPTIONALES ZUBEHÖR

ARTIKELNUM-MER	BEZEICHNUNG
720343	Gehäuseschale für Türsprechanlage Farbe Graphit
720344	Gehäuseschale für Türsprechanlage Farbe Titangrau
720345	Gehäuseschale für Türsprechanlage Farbe Terrakotta

SCHALTBILD



TECHNISCHE MERKMALE

TECHNOLOGIE	Drahtlose Übertragung mit langer Reichweite 866 MHz
MAXIMALER ABSTAND	Reichweite 350 m im freien Feld (in gerader Linie, ohne Hindernisse oder Störungen)
STEUERUNG	Türöffner und Tür
KLINGELTON	6 Klingeltöne + 2 MP3-Klingeltöne, die über die App personalisiert werden können Geräuschpegel: 85 dB
MERKMALE MONITOR	Diagonale: 7 Zoll (18 cm) Auflösung: 1024 x 600 px Fotospeicher: max. 100 Befestigung: Wandmontage oder Aufstellung auf einem Möbelstück WLAN 2,4 GHz und 5 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac
MERKMALE TÜRSPRECHANLAGE	Sensor: 2K 2048 x 1152 px Blickwinkel: H 110°, D 130°, V 60° Objektiv: Festobjektiv Nachtsicht: Infrarot-LEDs Beleuchtete Klingeltaste: Ja Beleuchtetes Namensschild: Ja Steuerung Türöffner: Türöffner mit Sendefunktion max. 12 V / 0,5 A mit mechanischem Speicher für 0,5 s, Tür: Schaltvermögen max. 12 V / 2 A
MATERIALIEN	Monitor aus zu 70 % recyceltem ABS Türsprechanlage ABS-PC, zu 70 % recycelt
AUSFÜHRUNG	Monitor: schwarz mit Glasoberfläche Türsprechanlage: Anthrazit Als Zubehör erhältliche Farben: - 720343: Farbe Graphit - 720344: Farbe Titangrau - 720345: Farbe Terrakotta
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN	Stromversorgung Monitor über mitgelieferten Netzadapter 100-240 Vac 50 Hz / 5 Vdc 1 A Stromversorgung der Türsprechanlage durch 2 wiederaufladbare Li-Ion-Akkus 3,7 Vdc 2600 mAh Stromversorgung der Türsprechanlage durch optionales 5 Vdc 3 W Solarpanel möglich (Art.-Nr. 720338) Stromversorgung Ladegerät über USB-Adapter (nicht mitgeliefert) Typ Smartphone-Ladegerät
BETRIEBSTEMPERATUREN	-20 °C bis 50 °C
VERWENDUNG	Monitor: innen Türsprechanlage: außen (IP44)
MERKMALE DES EINZELPRODUKTS	Abmessungen Monitor: 11,3 cm (H) x 17,3 cm (B) x 1,9 cm (T) Abmessungen straßenseitige Türsprechanlage: 17,5 cm (H) x 7,3 cm (B) x 4,2 cm (T) Gewicht: 335 g (inkl. Akkus) für die Türsprechanlage - 285 g für den Monitor
MERKMALE SET	Abmessungen: 240 x 210 x 70 mm Gewicht: 1100 g
NORMEN UND ZERTIFIZIERUNG	CE, RoHS, REACH

WAVE 3

ART.-NR. 720337



3 345117 203379

EXTEL

Fotografien und Illustrationen sind unverbindlich / ©AdobeStock.com / Extel ist eine Marke der Avidsen-Unternehmensgruppe.
Die Gesellschaft Avidsen behält sich das Recht vor, die technischen Merkmale, Abmessungen und Farbtöne der Produkte aus diesem Angebot ohne vorherige Ankündigung zu ändern. © Extel France 2025