avidsen



TELEFON-HOTLINE

3 JAHRE GARANTIE

HomeCam I4G

INDOOR-KAMERA 4G

Kontinuierliche Überwachung immer und überall

Ref. 127163

Inklusive SIM-Karte, vorgeladen mit **3 GB** Datenvolumen



Works with 4G

GET IT ON Google Play

Download on the App Store



FULL HD 1080 p

4G Konnektivität

BEWEGUNGS-ERKENNUNG

NACHT-SICHT

AUTOTRACKING

INTEGRIERTE SIRENE

ÜBERWACHEN SIE IHR ZUHAUSE AUS DER FERNE

Sichern Sie Ihr Zuhause während Ihrer Abwesenheit mit der Kamera **HomeCam I4G** von Avidsen. Die 4G-Überwachungskamera für Innenräume ohne Internetzugang nutzt das 4G-Mobilfunknetz zur Übertragung von Bildern und Videos in Echtzeit per Fernabfrage und ermöglicht so die Überwachung ohne Verbindung zu einem WLAN- oder Kabelnetzwerk. Die SIM-Karte wird zusammen mit der Kamera und 3 GB nachladbarem Datenvolumen geliefert, sodass Sie den zu überwachenden Bereich über die Avidsen-Home-App 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag überwachen können.

1080 p
Hohe Auflösung: Bildklarheit beim Fernzugriff.

Inklusive SIM-Karte,
vorgeladen mit
3 GB
Datenvolumen
(nachladbar).

Bewegungserkennung
Die Bewegungserkennung warnt Sie per Push-Benachrichtigung vor Eindringlingen.

Nachtsicht
Die Kamera ist mit Infrarot-LEDs für Nachtsicht ausgestattet.

Autotracking
Im Alarmfall folgt die Kamera der erkannten Bewegung und gibt Ihnen so die Möglichkeit, das gesamte Geschehen live mitzuverfolgen oder im aufgezeichneten Video anzusehen.




BLEIBEN SIE AUCH UNTERWEGS MIT IHREM ZUHAUSE VERBUNDEN

- Die motorisierte Kamera **HomeCam I4G** für den Innenbereich verfügt über eine Bildqualität von 1080 p, einen großen Drehwinkel, eine Nachtsicht von bis zu 8 Metern und einen bidirektionalen Ton (Mikrofon + Lautsprecher). Damit ist eine große Abdeckung des zu überwachenden Raumes bei hoher Qualität gewährleistet.

- Erkennt die Kamera eine unerwartete Bewegung, erhalten Sie sofort eine Benachrichtigung auf Ihr Smartphone. Dank Autotracking verfolgt die Kamera die Person, die den Alarm ausgelöst hat. Mit einer microSD-Karte (optional) können Sie das gesamte Video des Alarms aufzeichnen.


EINE EIGENSTÄNDIGE KAMERA FÜR JEDE SITUATION

Sie brauchen kein WLAN mehr, um Ihr Eigentum zu schützen! Mit der mitgelieferten 4G-Karte, die mit einem Datenvolumen von 3 GB geladen ist, verbindet sich die Kamera **HomeCam I4G** automatisch mit dem leistungsstärksten Netzwerk an ihrem Standort. Wenn das vorgeladene Datenvolumen aufgebraucht ist, können Sie auf der Eiotclub-Website ganz einfach Datenvolumen nachladen. Sie können außerdem die SIM-Karten der meisten französischen (Orange, Free, Bouygues) und ausländischen Anbieter verwenden.





WARUM SIE SICH FÜR EINE 4G-KAMERA ENTSCHEIDEN SOLLTEN






Ein selten bewohntes Ferienhaus, ein Schuppen im hintersten Winkel des Gartens, ein Wohnmobil? Diese Orte ohne Internetzugang (WLAN) mit einer Kamera zu überwachen, ist eine Herausforderung, die Sie mit der **HomeCam I4G** problemlos meistern. Über eine SIM-Karte mit dem 4G-Netz verbunden, verfügen Sie über die notwendige Verbindung, um in Echtzeit oder zeitversetzt (mit einer optionalen SD-Karte) zu sehen, was an diesen Orten außerhalb des Aktionsradius Ihres täglichen Lebens geschieht. Diese eigenständige Kamera gibt Ihnen jederzeit und überall ein Gefühl der Sicherheit.



LEHNEN SIE SICH ENTSPANNT ZURÜCK: AVIDSENHOME KÜMMERT SICH UM ALLES



- Die Kamera **HomeCam I4G** ist fester Bestandteil des AvidsenHome-Sortiments, sodass sie automatisierte Lebensszenarien erstellen können, die Ihnen viele Handgriffe abnehmen.
- Wenn Sie Glühbirnen des Sortiments Avidsen HomeLight oder Module für die Rollladensteuerung von AvidsenHome verwenden, können Sie in Ihrer Abwesenheit bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang automatisch Anwesenheit simulieren.

Wenn Sie eine Alarmanlage oder einen Thermostat von AvidsenHome verwenden, können Sie die Kamera **HomeCam I4G** so programmieren, dass sie entweder die Bewegungserkennung oder den Privatmodus aktiviert, je nachdem, ob Sie an- oder abwesend sind. Dann müssen Sie sich um nichts mehr zu kümmern!

Funktioniert mit

Avidsen Home


GET IT ON Google Play
Ab Android 6.0

Download on the App Store
Ab iOS 12.0

TECHNISCHE MERKMALE

Auflösung	2 MP (1080 P - 1920 x 1080)
Technische Merkmale	Stromversorgung: 5 V/1,6 A Videowiedergabe Echtzeit Kommunikationsprotokoll: 4G, Frequenzband B1/3/5/7/8/20/28 Winkel: horizontal 80°, diagonal 105°
Audio	Bidirektional
Nachtsicht	Ja, Reichweite 5–8 m
Sensor und Linse	1/4'' CMOS
Komprimierung	H265
Speicherung	Ja, auf microSD-Karte (max. 256 GB, nicht im Lieferumfang enthalten)
Stromverbrauch	< 2 W
Betriebstemperatur	-10 °C +50 °C
Maße und Gewicht	112 x 67 x 57 mm - 225 g





INHALT DES SETS

- 1 4G-Kamera
- 1 SIM-Karte + 3 GB Datenvolumen (nachladbar)
- 1 Tütchen mit Schrauben
- 1 Halterung zur Befestigung an der Wand oder Decke
- 1 Netzteil mit USB-Typ-C-Kabel

avidsen
HomeCam I4G

Ref. 127163

3 345111 271633