

avidsen



TELEFONISCHER
KUNDENDIENST



GARANTIE

HomeFlow Knob SMARTES KABELGEBUNDENES WLAN-THERMOSTAT

für Heizkessel

Ref. 127067



works with the
Google Assistant



PROGRAMMIERUNG
DER HEIZUNG



WÄRMEREGULIERUNG



ENERGIEEINSPARUNG



EINFACH ZU
INSTALLIEREN

STEUERN SIE IHREN HEIZKESSEL, WO AUCH IMMER SIE GERADE SIND.

Dieses smarte WLAN-Thermostat ist Ihr bester Verbündeter, wenn es darum geht, mehr Komfort und Einsparungen zu erzielen. Sie können es ganz einfach per App programmieren. Dieses Zubehör ist integraler Bestandteil des Avidsen-Home-Sortiments. Sie haben also die Möglichkeit, Ihr Heizsystem mit weiterem Zubehör wie Präsenzmeldern, Fensteröffnungsmeldern und intelligenten Thermostatventilen zu ergänzen.





PROGRAMMIERUNG
DER HEIZUNG



WÄRMEREGULIERUNG



ENERGIEEINSPARUNG



EINFACH ZU
INSTALLIEREN



PRODUKTVORTEILE

Komfort


- Regelung für Heizkessel
- Wochenprogrammierung
- Zentraler, hintergrundbeleuchteter Bedienknopf mit Temperaturanzeige
- Steuern Sie Ihre Heizung per App – entweder von zu Hause aus oder aus der Ferne

Installation

- Geeignet für Alt- und Neubauten
- Einfaches Pairing über die App Avidsen Home

Sparen Sie Geld

- Dank der intuitiven Programmierung der App können Sie ganz einfach die Zeitfenster auswählen, in denen das Thermostat arbeitet, auf Wunsch stündlich, um eine präzise, stabile und angenehme Temperatur aufrechtzuerhalten.
- Wenn Sie die Temperatur so genau wie möglich an Ihre Bedürfnisse anpassen, heizen Sie nicht umsonst: Sie sparen Geld.
- Mit einer Einstellgenauigkeit von 0,5° (elektronische Regelung) haben Sie die Möglichkeit, den für Sie optimalen Komfort einzustellen.



Funktioniert mit
KOSTENLOSER App



avidsen
Home




Funktioniert mit den
Sprachassistenten




works with the
Google Assistant

VERGLEICH

	Einfache Installation	Komfort	Einsparungen
Ohne Thermostat	* * *	*	*
Standard- Thermostat	* *	* * *	* *
Smartes Thermostat	* *	* * *	* * *



TECHNISCHE MERKMALE



Funkprotokoll WLAN	WLAN 2,4 GHz (802.11 b/g/n)
Temperatursensor	NTC3950, 10K
Temperatureinstellung	5–35 °C
Betriebstemperatur	0 °C / +40 °C
Stromversorgung	95/240 VAC, 50/60 Hz
Maße und Gewicht	Abmessungen: 90 (H) x 130 (B) x 27 (T) mm Abmessungen Einbauteil: 43,7 (H) x 41,8 (B) x 25,8 (T) mm Gewicht: 133 g
Max. Kontaktstrom	5 A



INHALT DES SETS

- 1 smartes, drahtgebundenes Thermostat
- Befestigungssatz (2 Schrauben und 2 Dübel)
- 1 Schnellstartanleitung

SCHALTBILD

