

ALCOR

TOR193

Diese Stirnlampe mit fünf vielseitigen Funktionen wird über zwei Tasten bedient: eine für rotes und eine für weißes Licht. Das weiße Licht lässt sich auf halbe Stärke dimmen, und das rote Licht eignet sich ideal für den Einsatz bei Nacht.



Merkmale:

Lumen	130
Reichweite	40-80m
Laufzeit	3-8hrs
IP-Schutzart	IPX4
Materialien	ABS
Gewicht	40g

- Bedienung mit 2 Schaltern
- 5 Funktionen – Ein/Aus, Eco, Blinklicht, Rot und Rot blinkend
- Automatische Verriegelung für den Transport
- Spritzwassergeschützt
- Weißes und rotes Licht



HADAR

TOR194

Die Hadar-Stirnleuchte eignet sich perfekt für die Navigation bei Nacht und verfügt über ein separates Rotlicht zum Erhalt der Nachtsicht sowie ein Grünlicht zum Kartenlesen. Die anderen Modi sind ideal zur Ausleuchtung von Wanderwegen, da der helle weiße Lichtstrahl eine große Reichweite hat.



Merkmale:

Lumen	250
Reichweite	350m
Laufzeit	4-48hrs
IP-Schutzart	IPX4
Materialien	ABS and PC
Gewicht	79g

- Bedienung mit zwei Schaltern. Linker Knopf steuert rotes und grünes Licht, rechter Knopf weißes Licht.
- 7 Funktionen: Weiß: Normal, Power, Eco, Niedrig. Rot: Power, Blinklicht. Grün: Power.
- Automatische Verriegelung für den Transport
- Spritzwassergeschützt
- Akkureserve
- Wiederaufladbarer Akku – inklusive Micro-USB-Kabel

Bei einem Akkustand unter 20 % schaltet die Stirnleuchte automatisch in den Energiesparmodus und spendet 1 Stunde lang schwaches Licht.



POLARIS

TOR195

Die Polaris ist eine extrem helle Stirnleuchte mit vier Leuchtmodi, ideal für die Ausleuchtung von Wanderwegen oder Campingplätzen. Alle vier Funktionen werden über einen einzigen großen Ein-/Ausschalter bedient, der auch mit Handschuhen leicht zu handhaben ist – perfekt für Winterbergsteigen und Alpinismus.



Merkmale:

Lumen	550
Reichweite	300m
Laufzeit	3-4hrs
IP-Schutzart	IP44
Materialien	Aluminium and ABS
Gewicht	172g

- 4 Funktionen – Power, Eco, Low, Blinklicht
- Zum Ein-/Ausschalten den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt halten. Verhindert versehentliches Einschalten während des Transports.
- Kopfband zur Stabilisierung
- 2 x 18650 Li-Akkus im Lieferumfang enthalten
- Energiesparmodus: Sinkt der Akkustand unter 20 %, schaltet die Stirnleuchte automatisch in den Energiesparmodus und spendet 1 Stunde lang schwaches Licht.
- Wiederaufladbarer Akku – inklusive USB-C-Kabel

