




Produktdatenblatt



Philips Fixed LED Deckenleuchte 24W mit DC-Ventilator 35W, fixe Rotorblätter mit 132cm Durchmesser, 3000-6500 Kelvin, 2650 Lumen bei 4000K, dimmbar mit Fernbedienung, weiß

Der Deckenventilator mit LED-Licht sorgt ganzjährig für angenehme Temperaturen, ruhigen Betrieb und hochwertiges Licht. Der leistungsstarke DC-Motor in Kombination mit aerodynamisch optimierten Flügeln erzeugt einen starken Luftstrom von bis zu 190 m³/min und kühlt Deine Räume schnell und effizient. Dank sechs Geschwindigkeitsstufen kannst Du den Luftstrom jederzeit genau an Deine Bedürfnisse anpassen.

Mit zwei Luftstromrichtungen genießt Du im Sommer eine erfrischende Brise und sorgst im Winter für eine gleichmäßige Verteilung der warmen Luft. Der besonders leise Motor mit unter 50 dB beeinträchtigt weder Deinen Schlaf noch Deine Konzentration. Die stabile Deckenhalterung und optimal ausbalancierte Flügel garantieren einen ruhigen Lauf ohne störendes Wackeln.

Das integrierte LED-Licht in bewährter Philips Qualität schafft jederzeit die passende Atmosphäre: stufenlos dimmbar bis 5% und flexibel einstellbar von warmem Weiß (3000K) bis klarem Tageslicht (6500K). So verbindet der Ventilator starke Leistung, hohen Komfort und stilvolles Design in einer Lösung.

Technische Daten

Max. Wattage	59
Sockel	Integrierte LED
Schutzklasse	Klasse I
Schutzart	IP20
Volt	230
Lumen	2650
Kelvin	3000-6500

Artikeldaten

EAN Artikel	8721103128720
Bestellnummer (EOC)	
12NC	929004750311
Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	9405119090
Herkunftsland	China

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	5.50
Artikel mit Verpackung / kg	7.90

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	31.0	132.0	132.0
Verpackung in cm (H/B/T)	25.4	35.7	67.7

Design/Materialausführ.

Material	Metall
Grundfarbe	Weiß
Dimmeffekt	

Energieeffizienz

Kategorie	E
-----------	---

Inkl.

Inkl. Batterie	Nein
Inkl. Dimmschalter	Ja
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Verschiedenes

Typ	
Kabellänge	
Höhenverstellbar	Nein



Ausstellungsdatum: 25.02.2026

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.