


NIIMBOT

Product Manual


Smart Label Printer



NIIMBOT D110

01

Packungsinhalt




Intelligenter
Etikettendrucker *1



Papierrolle *1




USB Type-C Netzkabel *1



Bedienungsanleitung *1

02


Schnelle Installation



- 1 Halten Sie die Ein-/Aus-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.



- 2 Schieben Sie die Taste zum Öffnen der Tür nach links, um das Papierfach zu öffnen.



- 3 Legen Sie das Etikettenpapier mit der Druckseite nach unten in das Papierfach ein, wobei das erste Etikett aus dem Papierausslass herausragt. Schließen Sie dann das Papierfach.

03

Software herunterladen

- 1 Um dieses Produkt zu verwenden, laden Sie bitte die NIIMBOT-App herunter und installieren Sie sie. Sie finden sie bei Google Play oder im App Store für Apple-Geräte.



NIIMBOT

Design & Print APP
easy to download and use



※ Weitere Anleitungen finden Sie in der NIIMBOT-App.

NIIMBOT-App ▶ Meine ▶ Hilfszentrum ▶ Hardware-Anleitung

- 2 Wir empfehlen Ihnen, die NIIM-App für den Heimgebrauch herunterzuladen, um weitere Funktionen für das Drucken im Haushalt freizuschalten.



NIIM

Design & Print APP
easy to download and use



04

Verbinden zum Drucken

- 1 Sobald die App heruntergeladen ist, vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons eingeschaltet ist.
- ※ Anmerkung: Auf Android-Telefonen müssen möglicherweise Standortberechtigungen aktiviert werden.



Schalten Sie Bluetooth ein. ✓


- 2 Öffnen Sie die App und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten, mit denen Sie sich verbinden möchten.
- ※ Anmerkung: Wenn Sie nach einer PIN gefragt werden, geben Sie 0000 oder 1234 ein und drücken Sie „OK“.
- 3 Sobald Sie erfolgreich verbunden sind, gehen Sie zum Zeichenbrett.

Anmerkung

Die Abbildungen der Produkte, des Zubehörs, der Software-Schnittstellen usw. in dieser Kurzanleitung sind illustrativ und dienen nur als Referenz. Aufgrund von Produkt-Updates und -Upgrades kann das physische Produkt leicht von den Abbildungen abweichen. Bitte beziehen Sie sich in diesem Fall auf das tatsächliche physische Produkt. Das Produkt kann ohne vorherige Ankündigung technisch verbessert werden.

05

Produktbeschreibung




Tastenfunktionen

Betrieb	Funktionsbeschreibung
Halten Sie die Taste 2 bis 3 Sekunden lang gedrückt.	Ein oder aus.
Kurz drücken	Diese Aktion kann über die App auf „Kein Papier einführen“, „Aktuelle Zeit drucken“ oder „Historie drucken“ eingestellt werden.
Zweimal drücken	Testseite drucken

Anzeigeleuchte

Farbe	Status	Bedeutung
Blau	Durchgehend	Eingeschaltet, aber nicht verbunden
	Schnell blinkend	Aktualisierung der Firmware
Grün	Durchgehend	Bluetooth verbunden
	Schnell blinkend	Drucken
Rot	Durchgehend	Gerätefehler



Stromanzeigeleuchte

Stromanzeigeleuchte

Farbe	Status	Bedeutung
Weiß	Langsam blinkend	Ladevorgang läuft
	Durchgehend	Vollständig aufgeladen und an die Stromversorgung angeschlossen
	Schnell blinkend	Niedriger Akkustand

06

Technische Daten

Produkt	Etikettendrucker	Modell	NIIMBOT D110_M
Abmessungen	98*76*30mm	Gewicht	149g
Nenneingangsleistung	5V DC, 1A	Ladezeit	3 - 4 stunden
Nennkapazität	1500mAh	Druckmethode	Thermodruck
Druckauflösung	203dpi	Effektive Druckbreite	12mm
Verbindungsmodus	Bluetooth	Ladebetrieb	Typ-C
Betriebstemperatur	5°C - 40°C	Sendeleistung	4 dBm (max.)

07

Sicherheitsmaßnahmen

Lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise in diesem Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, um eine ordnungsgemäße und sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten und um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

*Warnung



Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst.

Für zerlegte Produkte werden keine Rückgaben oder Umtausche genehmigt.



Verwenden Sie keine ätzenden chemischen Produkte oder Reinigungsmittel, um das Produkt abzuwischen.



Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen, wie z. B. an Tankstellen, Kraftstoffdepots usw.

1. Bewahren Sie das Produkt und das Zubehör an einem sicheren Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist, oder erlauben Sie die Benutzung nur unter Aufsicht einer Aufsichtsperson.
2. Trennen Sie das Gerät sofort von der Stromquelle, wenn es ins Wasser gelangt.

3. Trennen Sie das Produkt sofort von der Stromquelle, wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist.
4. Wenn Sie das Gerät mit einem Netzteil aufladen (oder mit Strom versorgen), müssen Sie ein Netzteil kaufen, das sicher und konform ist und den Standards entspricht.
5. Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander, um den Akku selbst zu ersetzen. Ein unsachgemäßer Austausch des Akkus kann zu einer Explosion führen.
6. Der Akku enthält spezielle Schutzschaltungen und -vorrichtungen. Nehmen Sie den Akku nicht auseinander, da dies zu Kurzschlüssen oder zum Auslaufen von Elektrolyt führen kann. Wenn Elektrolyte versehentlich in Ihr Auge gelangen, spülen Sie es sofort mit klarem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.
7. Setzen Sie das Gerät oder das Netzteil nicht hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus und legen Sie es nicht in Wasser, um Kurzschlüsse zu vermeiden, die dazu führen können, dass der Akku heiß wird, raucht, sich verformt, beschädigt wird oder sogar explodiert.
8. Ziehen Sie sofort das Netzteil aus der Steckdose, wenn Sie Rauch oder einen Geruch aus dem Gerät oder dem Netzteil wahrnehmen, und achten Sie darauf, Verbrennungen zu vermeiden.

***Wichtig**

Bitte kaufen Sie die Version des Produkts, die Ihrer Region oder dem Land entspricht, in dem Sie es verwenden, über den offiziellen NIIMBOT-Shop oder einen autorisierten NIIMBOT-Vertriebspartner. Wenn Sie das Produkt über andere Kanäle kaufen, kann es sein, dass Sie ein raubkopiertes Produkt oder ein Produkt kaufen, das nicht an Ihre Region oder das Land, in dem Sie es verwenden, angepasst ist, was zu Nutzungsproblemen führen kann. In solchen Fällen kann NIIMBOT Ihnen möglicherweise keine weitere Unterstützung bieten.

Notice: If the device cannot be turned on, please charge for one hour.

Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd.

Support Email : service@niimbot.com

Official Website : www.niimbot.com

Manufacturer's Address : No. 5, Creative Workshop, Creative World, Yezhihu West Road, Hongshan District, Wuhan, China

© 2024 NIIMBOT. All Rights Reserved.

NIIMBOT is a brand under Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Ltd.