

19" Modular Patch Panel MPP24-HS Cat. 5e

Montageanweisung / Assembly Instruction



1

Lieferumfang / Scope of delivery
J02023B0017

i

Hinweis für Montage und Benutzung / Note for Installation and Use
Anschlussdosen und Patch Panels entsprechen den Normen EN 50173-1, 2002 und IEC-Reihe 60603-7-. Es dürfen nur Stecker RJ45 verwendet werden, die diesen Normen entsprechen. / Outlets and Patch Panels fulfill the specifications EN 50173-1, 2002 and IEC-Series 60603-7-. Only plugs RJ45 according to these specifications are permitted to use.

2

3

min. 60 mm

S/FTP

Aderpaare vorsortieren / presort pairs
Paarabschirmung entfernt / Pair screen removed

20 mm

W-BR / BR
W-G / G
W-O / O
W-BL / BL

Verdrillung der Aderpaare nicht auflösen / do not untwist the pairs

4

min. 60 mm

F/UTP

Beilaufdraht auf GRD legen
put drain wire on GRD

20 mm

W-BR / BR
W-G / G
W-O / O
W-BL / BL

Aderpaare vorsortieren / presort pairs

5

6

LSA-Plus Werkzeug / LSA Plus tool
N01002A0001

	A		B
BL	5	BL	BL
W-BL	4	W-BL	W-BL
G	1	O	O
W-G	2	W-O	W-O
O	3	G	G
W-O	6	W-G	W-G
BR	7	BR	BR
W-BR	8	W-BR	W-BR
		GND	

7

8

9

Anschlussbelegungen / PIN assignments

Anschluss / Connection			Anwendung / PIN assignments					
Farbcode / Colour code T568		RJ45	10BT/ 100BT	Gigabit Ethernet	Token Ring ISDN/So	TP-PMD/ ATM	Upo/ TEL	ISDN So
A	B	PIN Nr./No						
W-G	W-O	1	•	•		•		
G	O	2	•	•		•		
W-O	W-G	3	•	•	•			2a
BL	BL	4		•	•		•	1a
W-BL	W-BL	5		•	•		•	1b
O	G	6	•	•	•			2b
W-BR	W-BR	7		•		•		
BR	BR	8		•		•		

D 805030A0295 12.12.2005© by Telegärtner

Telegärtner Karl Gärtner GmbH • Lerchenstr. 35 • D-71144 Steinenbronn • Tel.: +49 (0)7157/125-100 • Fax: +49 (0)7157/125-120 • e-mail: info@telegartner.com • http://www.telegartner.com