

Technische daten

Krokodilklemmensätze Fluke AC385/AC385-RGB SureGrip™, CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V, 30A



Wichtigste Merkmale

- Sicherheitsspezifikation CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V, 30A für den Einsatz in Hochspannungsumgebungen
- Vernickelte Stahlklemmbacken für haltbare, sichere Verbindungen
- Das SureGrip™-Design verbessert die Handhabung und den Halt vor Ort
- Breite Zangenöffnung für große Anschlussklemmen und Leiter

Produktübersicht: Krokodilklemmensätze Fluke AC385/AC385-RGB SureGrip™, CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V, 30A

Die Krokodilklemmensätze Fluke AC385 und AC385-RGB SureGrip™ wurden entwickelt, um starke und sichere Verbindungen in Solar- und Hochspannungstestumgebungen zu liefern. Beide Modelle erfüllen die Sicherheitsspezifikationen CAT III 1500 V und CAT IV 1000 V, 30A. Die robusten vernickelten Klemmbacken sorgen für zuverlässigen Kontakt mit Leitern, während das ergonomische SureGrip™-Design selbst unter schwierigen Bedingungen eine hervorragende Handhabung bietet. Das Modell AC385-RGB umfasst 3 farbcodierte Clips, die kompatibel mit den Messleitungen TL324-RGB sind, zur Unterstützung von Solar-Erdschlussprüfungen.

Technische Daten: Krokodilklemmensätze Fluke AC385/AC385- RGB SureGrip™, CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V, 30A

- Sicherheitsspezifikation: CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V, 30A
- Zangenöffnung: Bis 36,7 mm
- Anschlusstyp: Abgeschirmter 4-mm-Bananenstecker
- Betriebstemperatur: -20 °C bis 50 °C (-4 °F bis 122 °F), 95 % r. F.
- Verschmutzungsgrad: 2
- Höhenlage: Bis 3000 m

Modelle



AC385

Krokodilklemmensatz AC385 SureGrip™, CAT III 1500 V, CAT IV 1.000 V

Lieferumfang:

- Rote und schwarze Krokodilklemmen mit vernickelten Klemmbacken

AC385-RGB

Krokodilklemmensatz AC385-RGB SureGrip™, CAT III 1500 V, CAT IV 1.000 V

Lieferumfang:

- Rote, schwarze und grüne Krokodilklemmen mit vernickelten Klemmbacken
-

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14

79286 Glottertal

Telefon: 0 69 2 2222 0203

E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com

E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com

www.fluke.de

©2025 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Anderungen vorbehalten

12/2025

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen

Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45

E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**