

Rauchmelder | PREFIRA 5 | ABUS

Art.-Nr. SA1050



-
- Geeignet für Schlaf- und Aufenthaltsbereiche: idealer Warnmelder für Schlafzimmer und Kinderzimmer; auch optimal zum Einsatz in Wohnzimmer und Flur
 - Geeignet für Wohnmobil, Camper und Van: der Rauchwarnmelder dient der frühzeitigen Rauchererkennung im Schlaf- und Aufenthaltsbereich
 - Rauchwarnfunktion: der Melder erkennt sichtbare Rauchpartikel in der Luft und löst bei Gefahr einen lauten Alarm aus – für die frühzeitige Warnung bei Bränden
 - Verschmutzungskompensation: dank Rekalibrierung der Rauchkammer wird die Schwelle zur Alarmierung automatisch an zunehmende Verschmutzung angepasst, um so effektiv Fehlalarmen durch Staub entgegenzuwirken
 - Insektenschutzgitter: feinmaschiges Gitter, das Fehlalarme durch das Eindringen von Insekten und anderen kleinen Tieren in die Rauchkammer vermeidet
 - Durchscheinende LED: für eine angenehme Lichtwirkung ist die Status-LED unter dem Gehäuse des Warnmelders angebracht – für eine harmonische Optik ohne grelle Lichtpunkte
 - Großflächige Prüftaste: fast die gesamte Unterseite des Melders dient als Taste und kann für einen Funktionstest schnell erreicht werden – beispielsweise auch mit einem Besenstiel oder Stab
 - Batterie: der Melder ist mit 2 austauschbaren AAA-Batterien mit einer Batterielebensdauer von bis zu 5 Jahren ausgestattet – Rauch- und Hitzemelder sollten nach 10 Jahren Einsatz ersetzt werden
 - Automatischer Selbsttest: prüft alle 8 Sekunden still die Batterie und Sensorik
-

BRANDSCHUTZ: EINFACH SICHER.

Rauchmelder | PREFIRA 5 | ABUS

Art.-Nr. SA1050

Ruhig schlafen, sich sicher wissen. Der PREFIRA 5 mit austauschbaren 5-Jahres-Batterien ist ein optisch ansprechender Rauchmelder für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Flur und auch für den Wohnbereich im Camper – für zuverlässigen Brandschutz entwickelt.

Ein Rauchmelder ist 85 Dezibel laut. Das soll er auch sein, um bei Gefahr durch Feuer und Rauch deutlich zu warnen. Doch niemand möchte grundlos von dem schrillen Piepen des Rauchmelders aufgeschreckt werden. Daher hat der PREFIRA 5 zwei clevere Funktionen zur Vermeidung von Fehlalarmen: Ein Insektenschutzgitter um die Rauchkammer, das ungewollten Alarm durch Krabbeltiere verhindert. Die automatische Rekalibrierung der Rauchkammer kompensiert Verschmutzungen und verringert so das Risiko von Fehlalarmen bei allmählicher Staubansammlung. Zudem überzeugt der nach EN 14604 zertifizierte Rauchmelder mit schlichtem Design und einer komfortablen Prüftaste, die nahezu die gesamte Unterseite des Melders abdeckt. So ist sie problemlos zu bedienen und auch mit einem Hilfsmittel wie dem Besenstiel einfach zu erreichen. Praktisch für die regelmäßige Prüfung des Melders.

Schützen Sie sich, Ihre Liebsten und Ihr Zuhause mit Rauchmeldern. Der PREFIRA 5: ein Rauchmelder, der nur dann auffällt, wenn er muss.

Rauchmelder | PREFIRA 5 | ABUS

Art.-Nr. SA1050

Abmessungen	(HxD) 36 x 110 mm
Alarmspeicher	Nein
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	2
Batterie - Typ	AAA
Batterie - max. Batteriebensdauer	10 Jahr(e)
Breite	110 mm
Detektionsverfahren	Rauchwarnfunktion
Einsatzbereiche	Innenraum
Einsatzzweck	Rauchwarnmelder
Erfassungsbereich Melder (m2)	60 m ²
Farbe	weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Höhe	36 mm
Kompatibel zu Secoris	Nein
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Lieferumfang 01 Beschreibung	PREFIRA™ 5
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Schrauben
Lieferumfang 02 Menge	2

Lieferumfang 03 Beschreibung	Dübel
Lieferumfang 03 Menge	2
Lieferumfang 04 Beschreibung	Bedienungsanleitung
Lieferumfang 04 Menge	1
Länge	110 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	180 m
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Montageart	Schraubbefestigung
Nettogewicht	0,22 kg
Neu	Ja
Produkt	Standalone Rauchwarnmelder
Schalldruck	85 dB