

## Rauchmelder | PREFIRA SMART | ABUS

Art.-Nr. SX3050M

---



- 
- Geeignet für Schlaf- und Aufenthaltsbereiche (besonders schlafzimmertauglich): dank adaptiver LED-Helligkeit idealer Warnmelder für Schlaf- und Kinderzimmer; auch optimal zum Einsatz in Wohnzimmer und Flur
  - Geeignet für Wohnmobil, Camper und Van: der Rauchwarnmelder dient der frühzeitigen Rauchererkennung im Schlaf- und Aufenthaltsbereich
  - Matter over Thread: der smarte Melder kann herstellerübergreifend in Smart-Home-Systemen genutzt werden, die über das Matter-Protokoll kommunizieren – Voraussetzung ist ein Thread Border Router
  - Mini Design: der besonders kleine Melder in ansprechender Optik hat einen geringen Durchmesser von 7 cm
  - Rauchwarnfunktion: der Melder erkennt sichtbare Rauchpartikel in der Luft und löst bei Gefahr einen lauten Alarm aus – für die frühzeitige Warnung bei Bränden
  - Verbesserte Rauchkammertechnologie: die automatische Verschmutzungskompensation und zwei Infrarot-LEDs in der Rauchkammer ermöglichen eine präzisere Rauchererkennung und reduzieren effektiv Fehlalarme durch Staub und andere Partikel
  - Insektenschutzgitter: feinmaschiges Gitter, das Fehlalarme durch das Eindringen von Insekten und anderen kleinen Tieren in die Rauchkammer vermeidet
  - Durchscheinende LED: für eine angenehme Lichtwirkung ist die Status-LED unter dem Gehäuse des Warnmelders angebracht – für eine harmonische Optik ohne grelle Lichtpunkte
  - Automatischer Selbsttest: prüft alle 8 Sekunden still die Batterie und Sensorik
- 

### SMARTER BRANDSCHUTZ

## Rauchmelder | PREFIRA SMART | ABUS

Art.-Nr. SX3050M

---

Rauchwarnmelder können Leben retten – und dabei smart und komfortabel sein: mit Alarm aufs Smartphone und Integration über Thread Border Router in Smart-Home-Systeme.

Der zertifizierte PREFIRA SMART bietet schnelle Warnung bei Rauchererkennung. Wenn es brennt, zählt jede Sekunde!

Zusätzlich zum lauten Alarmton informiert Sie der smarte Rauchmelder per Push-Nachricht auf Ihrem Smartphone. So können Sie umgehend reagieren – ganz gleich, wo Sie gerade sind: ob auf der Arbeit, beim Einkaufen oder in Ihrer Freizeit.

### Dreifach gegen Fehlalarme

Wir wissen: Die piependen Lebensretter können mitunter störend sein. Daher ist dieser Rauchmelder darauf optimiert, Fehlalarme zu vermeiden. Dies gelingt durch zwei Sensor-LEDs in der Rauchkammer sowie durch eine automatische Rekalibrierung, sodass trotz angesammelten Staubs langfristig Rauch präzise von anderen Partikeln unterschieden wird. Zusätzlich schützt ein Insektenschutzgitter vor ungewollten Alarmen durch kleine Tierchen.

### Ungestört und sicher schlafen

Dank adaptiver Helligkeitseinstellung ist der smarte PREFIRA besonders schlafzimmertauglich – die Leuchtkraft der Status-LED wird automatisch gedimmt, sobald es dunkler wird.

Schützen Sie sich, Ihre Liebsten und Ihr Eigentum. Der PREFIRA SMART informiert Sie bei Rauchererkennung – egal, wo sie gerade sind.

# Rauchmelder | PREFIRA SMART | ABUS

Art.-Nr. SX3050M

|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Alarmspeicher                     | Nein                                                            |
| Batterie - Menge                  | 1                                                               |
| Batterie - Typ                    | CR123A                                                          |
| Batterie - max. Batteriebensdauer | 5 Jahr(e)                                                       |
| Breite                            | 70 mm                                                           |
| Detektionsverfahren               | Rauchwarnfunktion,<br>Doppelt kontrollierte<br>Rauchererkennung |
| Einsatzbereiche                   | Innenraum                                                       |
| Erfassungsbereich Melder (m2)     | 60 m <sup>2</sup>                                               |
| Farbe                             | weiß                                                            |
| Funkfrequenz                      | 2.400 MHz                                                       |
| Gehäusematerial                   | Kunststoff                                                      |
| Höhe                              | 44 mm                                                           |
| Kompatibel zu Secoris             | Nein                                                            |
| Kompatibel zu Secvest             | Nein                                                            |
| Kompatibel zu Smartvest           | Nein                                                            |
| Kompatibilität                    | Voice Assistant                                                 |
| Lieferumfang 01 Beschreibung      | PREFIRA™ SMART                                                  |
| Lieferumfang 01 Menge             | 1                                                               |
| Lieferumfang 02 Beschreibung      | 3M-Klebeband inklusive<br>Magnethalterung                       |
| Lieferumfang 02 Menge             | 1                                                               |

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Lieferumfang 03 Beschreibung         | Schrauben                  |
| Lieferumfang 03 Menge                | 2                          |
| Lieferumfang 04 Beschreibung         | Dübel                      |
| Lieferumfang 04 Menge                | 2                          |
| Lieferumfang 05 Beschreibung         | Bedienungsanleitung        |
| Lieferumfang 05 Menge                | 1                          |
| Länge                                | 70 mm                      |
| Max. Betriebstemperatur              | 55 °C                      |
| Max. Luftfeuchtigkeit                | 95 %                       |
| Max. Reichweite Empfangen (Freifeld) | 180 m                      |
| Min. Betriebstemperatur              | 0 °C                       |
| Montageart                           | Magnethalterung (Kleben)   |
| Nettogewicht                         | 0,15 kg                    |
| Neu                                  | Ja                         |
| Produkt                              | Standalone Rauchwarnmelder |
| Schalldruck                          | 85 dB                      |