



Netzteil

Model: **AK-PD-24**



Produktcode	AK-PD-24
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Produkttyp	Netzteil
Kompatibel mit	Xiaomi G10, G9, T20, T10, K10, K9
Versorgungsspannung	100-240 V
Stromannahme	< 1 A
Stromausgang	30.8 V
Ausgangsstromstärke	0.8 A
Maximale Kraft	24.6 W
Versorgungsleitung	5.5 x 2.5 mm
Pin Länge	10 mm
Kabellänge	1.2 m
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Erdung	Ohne (II Schutzklasse)
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	31 x 43 x 72 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	50 x 90 x 134 mm
Nettogewicht	107 g
Bruttogewicht	35 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720139580
Garantie	24 Monate





Bezeichnung

Das Ladegerät Akyga® AK-PD-24 wurde speziell zum **Laden von kabellosen Staubsaugern von Xiaomi entwickelt**. Das Gerät ist vollständig kompatibel mit gängigen Modellen wie **G10, G9, 1C, T20, T10, K10, K9, G11, V8, V9B, V11, V12** und **K8** und gewährleistet eine stabile und sichere Stromversorgung. Es eignet sich hervorragend sowohl als **Ersatz für das Original-Ladegerät** als auch als Ersatzstromquelle für einen zusätzlichen Akku.

Stabile Leistungsparameter - Sicherheit für Ihre Geräte

Das **Staubsauger-Ladegerät** Akyga® AK-PD-24 bietet die gleichen Leistungsparameter wie das Original-Netzteil von Xiaomi. Dies gewährleistet optimale Ladebedingungen ohne das Risiko von Überlastung, Überhitzung oder vorzeitigem Verschleiß des Akkus. Präzise abgestimmte Spannungs- und Stromwerte garantieren volle Kompatibilität und einen sicheren Betrieb bei gleicher Effizienz wie das Original-Ladegerät.

Universelles Ladegerät für Xiaomi-Staubsauger

Das Ladegerät AK-PD-24 ist mit einer Vielzahl von kabellosen Staubsaugern von **Xiaomi und Dreame kompatibel**, darunter G9, G10, G11, T20, T10, 1C, K8, K9, K10, V8, V9B, V11 und V12. Ein passgenauer **5,5 x 2,5 mm DC-Stecker** sorgt für eine stabile Verbindung zum Gerät, ohne Spielraum oder Gefahr einer versehentlichen Trennung.

Robustes Design und kompakte Form

Das **Xiaomi-Staubsauger-Netzteil** von Akyga® verfügt über ein langlebiges, versiegeltes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff, das gegen mechanische Beschädigungen und Überhitzung resistent ist. Durch seine kompakte Größe ist es ideal für den täglichen Gebrauch. Das lange Netzkabel sorgt für Komfort beim Aufladen des Geräts an jedem beliebigen Ort.

Energieeffizienz und Zuverlässigkeit im Alltag

Das **Xiaomi-kompatible Ladegerät** ist äußerst energieeffizient und reduziert den Stromverbrauch, ohne die Ladeleistung zu beeinträchtigen. Das Gerät arbeitet leise und stabil und erfüllt die europäischen Sicherheits- und Effizienzstandards. Dies garantiert einen zuverlässigen Betrieb und sorgt dafür, dass Ihr Staubsauger immer einsatzbereit ist.