

VARTA Wireless Power Bank 10000mAh Box



Praktisches 2-in-1-Produkt:
Wireless Charger und Power Bank
in einem! Deckt neueste
Technologietrends wie USB Typ C
und Quick Charge 3.0 ab, für
höchste Ladegeschwindigkeit,
Flexibilität und Komfort.



Information

- Praktisches 2-in-1-Produkt: Wireless Charger und Powerbank in einem
- Die Power Bank lädt mit bis zu 18 W (USB Typ C)
- Kabelloses Laden mit bis zu 10W
- Pass-Through-Ladefunktion: Laden Sie die Power Bank und das Smartphone zur gleichen Zeit
- 4 weiße LEDs als Ladestandanzeige (blaue LEDs als Anzeige für Schnellladen und kabelloses Laden)
- Batterie: Li-Polymer 3.7V 10000mAh 37Wh
- Technologietrend: USB Type C PD Ausgang für schnelles und intelligentes Laden (5V/3A; 9V/2A; 12V 1,5A)
- Inklusive USB Typ C Ladekabel
- Mit der neuesten VARTA Advanced Safety Technology
- Garantierte und bewährte VARTA Qualität

Artikeldetails

Bestellnummer	57913 101 111
Zolltarifnummer	85076000
Ursprungsland	China
Gefahrgutprofil	Lithium Ion Batterien UN3480 - Ladung =<30% KL.9

Logistikdaten	Inhalt (VBE)	GTIN / EAN	Facing (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
VBE (Verbrauchereinheit)	1	40 08496 021666	100,00	31,00	195,00	0,30
SK2 (Sammelkarton2)						
SK1 (Sammelkarton1)						
VSK (Versandkarton)	2	40 08496 021673	218,00	148,00	82,00	0,70
PAL (Palette)	572	40 08496 057542	800,00	1.200,00	1.052,00	221,91
Lagen / Palette	Versandkarton / Lage		Versandkarton / Palette		Mindestliefermenge / Inhalt (Anzahl VBE)	
11	26		286		2	

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA | Alfred-Krupp-Str. 9 | 73479 Ellwangen | Deutschland
Postfach 1363 | 73473 Ellwangen | Deutschland | Telefon (+49) 7961 83 0 | Telefax (+49) 7961 83 440

