



SOLAR GUARD SOLARBETRIEBENER EINBRUCHSENSOR FÜR DEN AUSSENBEREICH

Solarbetrieben, autark, 110 dB in 1 Meter Entfernung

Ref. 100026



DRAHTLOS



BETRIEB
MIT AKKU



IP53



110 dB



FLASH

MIT DEM DRAHTLOSEN EINBRUCHSENSOR AVIDSEN SOLAR GUARD ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR EINEN EINFACH ZU INSTALLIERENDEN EINBRUCHSCHUTZ FÜR IHREN AUSSENBEREICH.

Dieser solarbetriebene Einbruchmelder mit Infrarot-Erkennung ist die ideale drahtlose Sicherheitslösung für den Schutz Ihres Außenbereichs. Dank des eingebauten Solarpanels funktioniert er völlig autark und benötigt keine externe Stromquelle. Der Infrarotsensor reagiert auf verdächtige Bewegungen und löst eine laute Sirene mit 110 dB aus. Das Scharf- und Unscharfschalten des Alarm des Sensors erfolgt schnell und einfach mit der im Set enthaltenen Fernbedienung.



DRAHTLOS



BETRIEB
MIT AKKU



IP53



110 dB



DIE PRODUKTVORTEILE

- Durch sein schlichtes Design fügt sich der Einbruchmelder unauffällig in nahezu jeden Außenbereich ein
- Einfache Installation und Bedienung
- Integrierter LED-Blitz, der bei einer verdächtigen Bewegung ausgelöst wird
- Abreißkontakt
- Drahtlos und solarbetrieben
- Abschreckende Wirkung durch eine Lautstärke von 110 dB
- Mit der Fernbedienung können folgende Funktionen ausgeführt werden: Scharfschalten, Unscharfschalten, Stummschalten und SOS (die Sirene wird sofort ausgelöst, wenn die SOS-Taste gedrückt wird)
- Empfindlichkeit der Bewegungserkennung: schnelle, mittlere und langsame Erkennung

TECHNISCHE MERKMALE

Solarmodul	5 V/750 mW
Stromversorgung	Alarm: 110/220 VAC bis 12 VDC, 1000 mA Fernbedienung: 3 VDC (2 Lithium-Batterien CR2025 im Lieferumfang enthalten)
Akku	3,7 V, 1000 mAh - Lithium-Akku
Stromverbrauch	Einbruchsensor: < 1 mA im Ruhezustand, < 350 mA im Alarmfall Fernbedienung: <5 uA
Funkfrequenz	433 MHz
Alarmlautstärke	110 dB in 1 Meter Entfernung
Geräteschutzart	IP53
Betriebstemperatur	-10 °C / +55 °C
Entfernung Bewegungserkennung	4–10 m bei niedriger Empfindlichkeit (Niedrigenergiemodus) 6–12 m bei hoher Empfindlichkeit
Erfassungswinkel	horizontal 110°

INHALT DES SETS

- 1 Einbruchmelder;
- 1 Netzteil, 12 V;
- 2 Fernbedienungen zur Steuerung des Einbruchmelders;
- 1 Satz Schrauben.

