



3 Jahre Garantie



In Frankreich geboren,
für Europa gemacht

THOMSON

Smart-TV
HD 24HT2S15



tv.mythomson.com

Unser HD-Fernseher mit TiVo Betriebssystem bringt all Ihre Lieblingsinhalte auf einen Bildschirm. Mit TiVo Voice steuern Sie Ihren Fernseher ganz einfach per Sprachbefehl. Die ergonomische Fernbedienung mit beleuchteten Tasten sorgt dabei für eine komfortable Bedienung, auch im Dunkeln.

24" HD Smart TV

Modell-Nr.

24HT2S15

DISPLAY

Bildschirmgröße (Zoll/cm)	24" / 60 cm
Bildschirmauflösung	1366 x 768 (HD)
Panel-Technologie-Typ	Direkte LED
Bildwiederholfrequenz (Hz)	60
CPU	Quad-Core-ARM-Cortex-A53-CPU
Bildmodi	Eco, Normal, Dynamisch, Film, Sport, Spiel, Benutzerdefiniert
HDR10	✓
Dolby Vision	-
Farbtiefe	8 Bit (16 Millionen)
Betrachtungswinkel (°)	178/178
Dynamische Rauschunterdrückung	✓
Adaptives Deinterlacing	✓

AUDIO

Audio-Ausgangsleistung (W)	2 x 3
Dolby Audio	✓
Dolby Atmos	-
Digital Surround	✓
AV-Stereo	✓
Equalizer/Balance	✓

SMART TV

Smart OS	Powered by TiVo™
Speicher	1,5 GB RAM, 8 GB Flash
Sprachsteuerung	TiVo Voice
WLAN	2,4 GHz + 5 GHz
Bluetooth	5.0
Google Cast	✓
Elektronischer Programmführer	✓
Medienwiedergabe	✓
Sat: DiSEqC	1.0 / 1.1 / 1.2
Ethernet/LAN	✓
S/DPID (koaxial/optisch)	1x optisch
Direktzugriffstasten auf Fernbedienung	YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+, Canal+, Live-TV

UNTERSTÜTZTE FORMAT

Video	mp4, 3gp, mov, mpeg, mkv, avi, ts, mpg, vob, mts
Audio	m4a, flac, pcm, mp2, mp3, aac
Bild	jpg, png, bmp

ANSCHLÜSSE

HDMI-Anschlüsse insgesamt	3 (1.4)
HDMI ARC	✓ (HDMI 1)
HDMI CEC	✓
USB-Anschlüsse	2 (2.0)
AV-Eingang	✓
Unicable I / Unicable II	✓
Kopfhörer kompatibel	-

EMPFANG

Triple Tuner	DVB-T/T2/C/S/S2
Hbbtv	✓
CI+	✓
Kindersicherung	✓
Hotelmodus	-
HEVC/H.265	✓

DESIGN


Rahmen	Rahmenlos
Fußdesign	Verstellbare Standfüße
Farbe	Schwarz
Fernbedienung	Bluetooth, beleuchtete Tasten

ENERGIEVERBRAUCH

Energieklasse (SDR)	E
Energieverbrauch in kWh/1000h (SDR)	17
Energieklasse (HDR)	F
Energieverbrauch in kWh/1000h (HDR)	21
Leistungsbedarf im Standby-Modus	0,5
Strombedarf im vernetzten Standby-Modus	2
Eingangsbereich	AC 100-240 V, 50/60 Hz

LOGISTIK

Abmessungen mit Ständer (LxBxH) in mm	538 x 172 x 372
Abmessungen ohne Ständer (L x B x H) in mm	538 x 75 x 326
Kartonabmessungen (LxBxH) in mm	604 x 105 x 385
Nettogewicht (kg)	2,3
Bruttogewicht (kg)	3,3
Wandhalterung VESA (nicht inkl.)	100x100
EAN-Code	9120106662832



Zwei Standpositionen, die perfekt zu Ihren Möbeln passen

Beleuchtete Tasten

Sprachsteuerung

Braille Zeichen



Änderungen vorbehalten. Aufgrund kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich die technischen Spezifikationen, das Design und das Aussehen der Produkte ändern. Youtube ist eine Marke von Google LLC. Netflix ist eine eingetragene Marke von Netflix, Inc. Netflix-Streaming-Mitgliedschaft erforderlich. Apple TV ist eine Marke von Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern und Regionen. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®. Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Disney+ Abonnement erforderlich, siehe Bedingungen unter <https://www.disneyplus.com>. ©2025 Disney und seine verbundenen Unternehmen. ©2025 Amazon.com, Inc. oder seine verbundenen Unternehmen. Amazon, Prime Video und alle damit verbundenen Marken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen. Es fallen Gebühren für die Amazon Prime-Mitgliedschaft oder Prime Video an. Weitere Informationen finden Sie unter primevideo.com/terms. Sprachsteuerung, Suche und personalisierte Empfehlungen („Powered by TiVo-Funktionalität“) sind nur verfügbar, wenn Sie mit dem Internet verbunden sind, auf kompatiblen Geräten und in bestimmten Ländern, in denen die Zustimmung zur Installation erforderlich ist. Andernfalls bietet Ihr Smart-TV die Powered by TiVo-Funktionalität nicht an. Weitere Informationen und Aktualisierungen finden Sie unter tivo.com. ©2025 Xperi Inc. Alle Rechte vorbehalten. TiVo und das TiVo-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Xperi Inc. oder seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen Marken und Inhalte sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Dieses Produkt wurde unter der Verantwortung der StreamView GmbH hergestellt und vertrieben. THOMSON und das THOMSON-Logo sind Marken der StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wien, Österreich – weitere Informationen unter www.thomson-brand.com.