

Technische daten

Messleitungssätze Fluke TL324/TL324-RGB/TL321 SureGrip™, CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V, 30A



Wichtigste Merkmale

- Sicherheitsspezifikation CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V, 30A für Sicherheit in Hochspannungsumgebungen
- Das SureGrip™-Design verbessert den Halt und die Kontrolle im Außeneinsatz
- Der WearGuard™-Indikator zeigt Leitungsverschleiß für zusätzliche Sicherheit
- Die flexible Silikonisolierung funktioniert auch bei extremen Temperaturen

Produktübersicht: Messleitungssätze Fluke TL324/TL324-RGB/TL321 SureGrip™, CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V, 30A

Die Messleitungssätze Fluke TL324, TL324-RGB und TL321 SureGrip™ wurden für Fachleute entwickelt, die bei der Arbeit an Hochspannungs- oder solarbetriebenen Anlagen sichere, genaue und stabile Verbindungen benötigen. Alle Modelle erfüllen die Sicherheitsspezifikationen CAT III 1500 V und CAT IV 1000 V, 30A, haben eine Silikonisolierung, die auch in rauen Umgebungen elastisch bleibt, und sind mit der SureGrip™-Technologie von Fluke ausgestattet, die für eine hervorragende Handhabung sorgt. Der WearGuard™-Indikator liefert ein klares visuelles Signal, wenn die Leitungen ausgetauscht werden müssen. Dies verbessert die Sicherheit vor Ort und reduziert Ausfallzeiten. Das Modell TL324-RGB umfasst 3 farbcodierte Leitungen, die kompatibel mit den Krokodilklemmen AC385-RGB sind, zur Unterstützung von Solar-Erdschlussprüfungen.

Technische Daten: Messleitungssätze Fluke TL324/TL324-RGB/TL321 SureGrip™, CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V, 30A

- Sicherheitsspezifikation: CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V, 30A
- Steckverbindertypen: Gerade/Abgewinkelt (TL324, TL324-RGB), Gerade/Gerade (TL321)
- Leitungslänge: 2 m (6,5 ft)
- Isolationsmaterial: Silikon
- Betriebstemperatur: -20 °C bis 50 °C (-4 °F bis 122 °F), 95 % r. F.
- Verschmutzungsgrad: 2
- Höhenlage: Bis 3000 m

Modelle



TL324

Messleitungssatz TL324 SureGrip™

Lieferumfang:

- Rote und schwarze Messleitungen mit WearGuard™-Indikator und Gerade/Abgewinkelt-Steckverbindern

TL324-RGB

Messleitungssatz TL324-RGB SureGrip™

Lieferumfang:

- Rote, schwarze und grüne Messleitungen mit WearGuard™-Indikator und Gerade/Abgewinkelt-Steckverbindern

TL321

Messleitungssatz TL321 SureGrip™

Lieferumfang:

- Rote und schwarze Messleitungen mit WearGuard™-Indikator und Gerade/Gerade-Steckverbindern

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14

79286 Glottertal

Telefon: 0 69 2 2222 0203

E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com

E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com

www.fluke.de

©2025 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Anderungen vorbehalten

12/2025

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen

Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45

E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**