

WLAN-Türspion TX-366

Mehr Sicherheit an der Haustür - überall verbunden

Außen / Outside



Innen / Inside



MicroSD
not included
nicht
enthalten

2304 x 1296 3MP HD Video

≤3m Bewegungserkennung

10.92cm 4.3" LCD Display

142° Weitwinkelansicht

2-Wege-Audio

2.4GHz WLAN- & Tuya App-Steuerung

5000 mAh Langlebiger Akku

32GB MicroSD-Speicher



- 3-MP Videoqualität, Live-Stream & Aufnahmen ansehen
- 4,3 Zoll (10,92 cm) LCD-Display (480p)
- Unterstützt 1- und 2-Wege-Audio über App
- Eingebauter Akku 5000 mAh; 600x klingeln = bis zu 2 Monate
- Einfach aufladbar mit USB-C
- Bewegungserkennung bis zu 3 m
- Breites Sichtfeld: 142°
- WLAN Funkverbindung (2,4 GHz)
- MicroSD-Karte mit bis zu 32 GB (lokal)

Technische Spezifikationen:

- Bildsensor: 3 MP 1/3" Farb-CMOS-Sensor
- Betrachtungswinkel: Sichtfeld: 142° / 121° (H)
- IR-Abstand: 1-3 m / 1 Stück 940 nm IR-LED
- Displaygröße: 4,3 Zoll (10,92 cm); 480 x 272 Pixel
- Netzwerk: 2,4 GHz 802.11b/g/n
- WLAN- Reichweite: Max. 15 m (freies Feld)
- Maximale abgestrahlte Ausgangsleistung: 100 mW
- Bewegungserkennungsdistanz: 1-3 m (Freifläche)
- PIR-Bewegungserkennung: Ja (Wenn PIR eingeschaltet ist, Nur 1200 Schuss bei voller Batterie!!!
- Eingebauter, wiederaufladbarer Li-Ion-Akku (3,7 V, 5000 mAh); 600x Klingeln; bei 10 Auslösungen pro Tag hält der Akku bis zu 2 Monate.
- Eingangsleistung: DC 5 V / 1 A, USB-C
- Länge des USB-C-Kabels: 3 m
- Türstärke: Mindestens 40 mm; maximal 115 mm
- Wetterfest: NEIN
- Material: ABS-Kunststoff, Aluminiumlegierung
- Gewicht / Maße Display: 207 g / (H) 11,2 x (L) 8,9 x (L) 2,5 cm
- Gewicht / Maße Kamera: 15 g / (L) 5,3 x (Ø) 6,5 cm

Kompatibilität: App „Tuya Smart“: iOS 15.0 oder höher; Android 13.0 oder höher / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (12-2025)

Verpackungsinhalt: Verpackungsinhalt: WLAN- Türspion TX-366, USB-C-Kabel (3 m), Schrauben, Montageplatte, Gebrauchsanleitung

