


produktdatenblatt

Ladegerät GaN Flex Pro 200W 4 USB-C weiß, Travel Edition



Multi-Geräte-Ladefähigkeit: Aufladen von bis zu vier Geräten gleichzeitig mit einer Gesamtleistung von 200W
Weltweit flexibel: EU-, UK- & US-Stecker am Gerät oder 1,5 m Verlängerungskabel verwendbar, inkl. praktischer Reisetasche
Ultimatives 200W Netzteil: Vereint die Leistung all Deiner Netzteile in einem vielseitigen Gerät, inkl. USB-C auf USB-A Adapter
Power-Duo-Ladung: Lade zwei MacBook Pro-Geräte gleichzeitig mit voller Geschwindigkeit auf
Höchste Leistungsfähigkeit in kompakter Form: GaN-Technologie bietet schnelles Laden in einem kompakten Design
Intelligenter Sicherheitsschutz: Fortschrittlicher Chip und PPS-Adaptivladung schützt Deine Geräte vor Schäden

Artikel-Nr.	EAN/GTIN	UVP
545200	4252011911417	119,00 €

spezifikationen

TARIC code:	85044083
Artikelgewicht:	0.715 kg
Anzahl der Anschlüsse:	4
Ladeanschlüsse:	4
Ausgang 1:	USB-C 100W DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A
Ausgang 2:	DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A USB-C 100W
Ausgang 3:	USB-C 50W DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.5A
Ausgang 4:	USB-C 50W DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.5A
Besonderheiten:	GaN-Technologie
Eingang:	Eurostecker (Typ C)
Eingangsspannung:	AC 100-240V
Farbe:	weiß
Hauptausgang Typ:	USB-C
Hauptausgang Maximale Leistung:	100W
Kabellänge:	150 cm
Kompatibilität:	Nintendo Switch Laptop Smartphone Tablet Smartwatch
Material:	Polycarbonat (PC)
Max. Leistung:	200W
Schnellladeprotokoll:	Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Qualcomm® Quick Charge™ 4+ USB Power Delivery 3.0 USB Power Delivery PPS
Serie:	GaN Flex Pro
Verpackung:	Retail Packing mit Euroloch

Mehr Informationen online unter <https://b2b.4smarts.eu/index.php?a=6491&lang=ger>