produktdatenblatt

Ladestation Team 100W 5C/1A inkl. 6 Kabel, spacegrau



Eine für alles: Lade bis zu 9 Geräte gleichzeitig – ideal für Arbeit, Zuhause oder Vereinsheim
Inklusive Kabelset: 5 USB-C-Kabel und ein 4in2-Kabel für universelle Kompatibilität
Schnelle Stelle: Bis zu 5 Geräte parallel mit 20 Watt aufladen
Sicher und hochwertig: Schutz vor Spannungsfehlern, Kurzschlüssen und Temperaturspitzen
Perfekt organisiert: Vermeide Kabelchaos und strukturiere dein Team mit Ordnung

Artikel-Nr.	EAN/GTIN	UVP
541277	4252011910038	69,90 €

spezifikationen

TARIC code:	85044095
Artikelgewicht:	0.656 kg
Ausgang 1:	USB-C | 20W | DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Ausgang 2:	DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A | USB-C | 20W
Ausgang 3:	USB-C | 20W | DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Ausgang 4:	USB-C | 20W | DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Ausgang 5:	USB-C | 20W | DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Ausgang 6:	USB-A | 18W | DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Besonderheiten:	Case Friendly | Abgerundete Kanten
Eingang:	Eurostecker (Typ C)
Eingangsspannung:	AC 100-240V, 50/60Hz 2.1A
Farbe:	spacegrau | silber/weiß
Kabellänge:	25 | 150 cm
Kompatibilität:	Nintendo Switch | Universal | Smartphone | Tablet | Smartwatch
Material:	Acrylnitrilbutadienstyrol (ABS) | Polycarbonat (PC)
Max. Leistung:	100W
Verpackung Besonderheit:	plastikreduziert
Produkt Typ:	Ladestation
Schnellladeprotokoll:	Hisilicon FCP | Huawei Super Charge (SCP) | MediaTek PumpExpress (MTK-PE) | Qualcomm® Quick Charge™ 4+ | Samsung Adaptive Fast Charge (AFC) | USB Power Delivery 3.0 | USB Power Delivery PPS | Apple 2.4A
Schutzschaltungen:	Ja
Serie:	Team
Verpackung:	Retail Packing
Verkaufskanal:	Apple Reseller, Consumer Electronics Retail, Education, Gift / Giveaway / Rewards, Home / Furniture / Decoration, Hotel / Bars / Restaurants, Office Equipment, Travel / Duty Free h

Mehr Informationen online unter https://b2b.4smarts.eu/index.php?a=6329&lang=ger

4smarts | 4smarts GmbH | Am Mittleren Moos 24 | 86167 Augsburg | Tel. +49 (0) 821 2070 8444