


KERN MPL 200K-1P

KERN

Personenwaage mit Stativ für eine bequeme, ergonomisch optimierte Bedienung



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Medizinwaage
Produktgruppe	Personenwaage
Produktfamilie	MPL

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	250 kg
Ablesbarkeit [d]	0,1 kg
Reproduzierbarkeit	0,1 kg
Linearität	± 1 kg
Auflösung	2.500
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht	150 kg (M1)
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	10 min
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]	0,5 kg
Bauart der Waage	Einbereichswaage
Einheiten	kg lb
Voreingestellte Einheit	kg

Display

Display-Art	LCD
Display Ziffernhöhe	28 mm
Sprachen des Benutzerinterfaces	Symbolsprache

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	350×350×960 mm
-----------------------------	----------------

Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	350×380×960 mm
Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)	190×73×27,5 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T)	350×350 mm
Abmessungen Wägefläche	350×350 mm
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	350×350×45 mm
Material Displaygehäuse	Kunststoff
Stativhöhe	900 mm

Funktionen

Funktion zur BMI-Berechnung	✓
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	10s
Tariefunktion	manuell (einmalig)
Anzahl Tasten für Bedienung	2

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Stromversorgung abnehmbar	abnehmbar
Batterie-/ Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterie	4×1.5 V AA
Batterieanschluss	Batterie-Einsatz
Batterie-Spannung	6 V
Batterie – Einzelgewicht	92 g
Batterie/Akku angeschlossen	nicht angeschlossen, beiliegend

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	5 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	961-249
Artikelnummer für DAkKS-Kalibrierung	963-129
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----

KERN MPL 200K-1P



Personenwaage mit Stativ für eine bequeme, ergonomisch optimierte Bedienung

Abmessungen Verpackung
(B×T×H) 445×1030×140 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 3,8 kg

Bruttogewicht ca. 6 kg

Versandgewicht 12,8 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761201996

REACH-Einstufung keine Stoffe über der
zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

