

Wisualarm by Dahua DHI-HY-GW01A

WLAN-Basisstation für WisuLink-Funkprodukte

EAN: 6976643251076

Die **Wisualarm DHI-HY-GW01A** ist eine WLAN-Basisstation für kompatible Wisualarm- und WisuLink-Funkprodukte. Sie koppelt vernetzte Funkwarnmelder mit der Wisualarm-App und sammelt Status-, Alarm- und Verbindungsdaten der eingebundenen Geräte.

Nach erfolgreicher Kopplung bleibt die Basisstation dauerhaft mit den vernetzten Meldern verbunden. Bei einem Brand oder einem anderen Notfall kann ein ausgelöster Melder die Alarmierung der verbundenen Geräte auslösen; zusätzlich werden Push-Benachrichtigungen an das Smartphone gesendet.

Über die Wisualarm-App lassen sich Alarmmeldungen empfangen und unterstützte Funktionen aus der Ferne bedienen. So kann der Zustand der verbundenen Geräte auch außerhalb des Gebäudes überwacht werden.

Die Kommunikation erfolgt über Ethernet und WLAN. Für die WLAN-Anbindung wird ein 2,4-GHz-Netz nach IEEE 802.11b/g/n unterstützt; 5-GHz-WLAN-Netzwerke werden nicht unterstützt.

Vier LED-Anzeigen informieren über Betrieb, Störung, Alarm und Internetverbindung. Die Basisstation unterstützt OTA-Firmware-Updates, Wandmontage oder freistehende Aufstellung und kann mit bis zu 24 WisuLink-Funkprodukten verbunden werden.



Hauptmerkmale

- Kompatibel mit WisuLink-Funkprodukten
- Duale Kommunikation über Ethernet und WLAN
- Wandmontage oder freistehende Aufstellung möglich
- Unterstützt OTA-Firmware-Updates
- Vier LED-Anzeigen für Betrieb, Störung, Alarm und Internetverbindung
- Unterstützt bis zu 24 WisuLink-Funkprodukte

Lieferumfang

- Wisualarm DHI-HY-GW01A Basisstation
- Montageschablone
- Montagematerial
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	5,0 V / 1,0 A
Alarmlautstärke	70 dB
Alarmmodus	Akustischer und visueller Alarm
Anzeige	Alarm-, Fehler- und Betriebsanzeige
LED-Anzeigen	Standby: Grün leuchtet dauerhaft Kopplung: Grün blinkt schnell (einmal pro 0,5 s) Entkopplung: Alle Anzeigen leuchten 3 s dauerhaft Alarm: Rot leuchtet dauerhaft Fehler: Gelb leuchtet dauerhaft Netzwerk erfolgreich eingerichtet: Blau leuchtet dauerhaft AP-Einrichtungsmodus: Blau blinkt schnell (einmal pro 0,5 s) Reset: Rot blinkt schnell (einmal pro 0,5 s)
WLAN-Frequenz	2,4 GHz (nicht kompatibel mit 5-GHz-WLAN-Netzwerken)
WLAN-Reichweite	50 m
WLAN-Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Betriebsfrequenz	868 MHz / 925 MHz
Maximale Anzahl verbundener Geräte	24 WisuLink-Funkprodukte
Farbe	Weiß
Gehäusematerial	ABS
Produktabmessungen	78,2 × 78,2 × 22,9 mm
Produktgewicht	60 g
Montage	Freistehend / Wandmontage
Betriebstemperatur	−10 °C bis +55 °C
Relative Betriebsfeuchtigkeit	≤ 95 % RH (nicht kondensierend)
Norm	EN 62368-1:2014 + A11:2017