

## Schraubverbinder für Cu und Al

längsdicht mit Trennsteg, für Niederspannung

Schraubverbinder für Aluminium- und Kupferleiter  
RM/SM/RE/SE, geeignet für Verbindungs- und  
Übergangsmuffen.




### Produktbeschreibung

|               |                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname   | CSV-T 6-50                                                                        |
| Artikelnummer | 255406                                                                            |
| Hinweise      | Für die Installation wird der BBC Cellpack Gegenhalter empfohlen (siehe Zubehör). |

### Anwendungen

Zur Verbindung von Leitern der RM/SM (Klasse 2), RE/SE  
(Klasse 1) gemäß DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

## Technische Daten



|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Artikelname            | CSV-T 6-50         |
| Artikelnummer          | 255406             |
| Prüfnormen             | IEC 61238-1        |
| Materialien            | Aluminium verzinkt |
| Nennquerschnitt RM min | 6 mm <sup>2</sup>  |
| Nennquerschnitt RM max | 50 mm <sup>2</sup> |
| Nennquerschnitt SM min | 6 mm <sup>2</sup>  |
| Nennquerschnitt SM max | 50 mm <sup>2</sup> |
| Nennquerschnitt SE min | 6 mm <sup>2</sup>  |
| Nennquerschnitt SE max | 50 mm <sup>2</sup> |
| Nennquerschnitt RE min | 6 mm <sup>2</sup>  |
| Nennquerschnitt RE max | 50 mm <sup>2</sup> |
| Länge L                | 40 mm              |
| Länge L1               | 18.5 mm            |
| Durchmesser D1         | 9 mm               |
| Durchmesser D2         | 11 mm              |
| Durchmesser D3         | 18 mm              |
| Anzahl Schrauben       | 2 Stück            |

## Logistik Daten

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Artikelname     | CSV-T 6-50       |
| Artikelnummer   | 255406           |
| Lieferumfang    | Schraubverbinder |
|                 | Montageanleitung |
| Ursprungsland   | Spanien          |
| Zolltarifnummer | 85369010         |
| EAN/GTIN        | 4010311137612    |

## Verpackungsdaten

|                    |        |         |
|--------------------|--------|---------|
| Verpackungstyp     | Beutel | Pal. EW |
| Inhaltsmenge       | 10     | 3600    |
| Mengeneinheit      | Stück  | Stück   |
| Länge (mm)         | 200    | 1200    |
| Breite (mm)        | 300    | 800     |
| Höhe (mm)          | 17     | 1130    |
| Nettogewicht (kg)  | 0.29   | 104.4   |
| Bruttogewicht (kg) | 0.29   | 122.6   |