

KERN PCJ 6000-1M-Prepack

KERN

Die Komplettlösung für Fertigverpackungsvorgänge, optional mit Eichung



Software EasyTouch

SET-17
PrePack

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waagen-Software-Bundle
Produktgruppe	Fertigverpackungswaage
Produktfamilie	PCJ-Prepack

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	6 kg
Ablesbarkeit [d]	100 mg
Reproduzierbarkeit	100 mg
Linearität	± 300 mg
USP Mindesteinwaage (k = 2, U = 0.1%)	200 g
Mindestgewicht [Min]	5 g
Auflösung	60.000
Tarierbereich	6 kg
Mögliche Justierpunkte	2 kg; 6 kg
Justierautomatik Standard Temperaturabweichung	2 °C
Justierautomatik Standard Zeitintervall	8 h
Einschwingzeit	3 s
Anwärmzeit	120 min
Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max]	300 mg
Konformitätsbewertung möglich	✓

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	163×245×80 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	163×245×80 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T)	150×170 mm
Abmessungen Wägefläche	150×170 mm
Libelle	✓
Fußschrauben drehbar	✓

Funktionen

Alibispeicher	intern auf Speicher
Alibispeicher - Anzahl Speicherplätze	250.000
Zählauflösung (unter Laborbedingungen)	30.000
Zähl-Referenzgewicht eingebbar	✓
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen	200 mg
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen	2 g

Schnittstelle

EasyTouch (ET) - Kompatibilität	Vollständig
---------------------------------	-------------

Energieversorgung

Batterie Betriebsdauer	20 h
Batterie-Kapazität	220 mAh
Batterie-Spannung	3 V
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	24 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	48 h
Akku Ladezeit	8 h

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	15 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	35 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %

Zulassung

CE Zeichen	✓
Konformitätsbewertung ab Werk möglich	✓
Eichwert [e]	1 g

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	965-217
Artikelnummer für DAkS- Kalibrierung	963-128
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----

KERN PCJ 6000-1M-Prepack



Die Komplettlösung für Fertigverpackungsvorgänge, optional mit Eichung

Abmessungen Verpackung
(B×T×H) 235×365×175 mm

Nettogewicht 2,7 kg

Versandart Paketdienst


Nettogewicht ca. 2,8 kg

Bruttogewicht ca. 3,4 kg

Versandgewicht 3,38 kg

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

