




## Die Komplettlösung für Fertigverpackungsvorgänge, optional mit Eichung

### Merkmale

- Die Präzisionswaage KERN PCJ und EasyTouch PrePack bieten gemeinsam die ideale Lösung für Fertigverpackungsvorgänge. Gesetzliche Regelungen erlauben es, anstelle einer 100 %-Gewichtskontrolle bei maschinell verpackten Lebensmitteln nur Stichproben zu prüfen. Dafür sind eine präzise Waage und eine komplexe statistische Berechnung erforderlich. Diese Komplettlösung für Fertigverpackungsvorgänge vereint beide Anforderungen in einer benutzerfreundlichen Anwendung

- Mit EasyTouch SET-17 PrePack können alle Arten der Fertigverpackungskontrolle durchgeführt werden. Nach jeder Prüfung zeigt die Software eindeutig an, ob das Ergebnis „In Ordnung“ oder „Nicht in Ordnung“ ist. Zudem ermöglicht sie die Justierung der Einfüll- oder Abfüllmenge, um Überfüllungsverluste auf ein Minimum zu reduzieren
- Alternativ zu den Stichprobenprüfungen ermöglicht die Software auch eine 100%-Kontrolle aller abgefüllten Produkte, inklusive individueller Preisauszeichnung. Dafür bietet EasyTouch eine leistungsstarke Etikettendruckfunktion, die im Produktionsbetrieb vollständig automatisiert im Hintergrund abläuft

- Im Bundle enthalten:
  - Präzisionswaage KERN **1** PCJ 600-2M / **2** PCJ 6000-1M
  - Software EasyTouch SET-01 Base
  - Software EasyTouch SET-17 PrePack
  - USB-Schnittstellenadapter KERN KUP-03

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY



| Modell              | Wägebereich |      | Ablesbarkeit |       | Eichwert | Mindestlast | Linearität | Wägefläche | Nettogewicht | Optionen |                       |
|---------------------|-------------|------|--------------|-------|----------|-------------|------------|------------|--------------|----------|-----------------------|
|                     | [Max]       | [d]  | [e]          | [Min] |          |             |            |            |              | Eichung  | DAkkS-Kalibrierschein |
| KERN                | g           | g    | g            | g     |          |             | g          | B×T<br>mm  | kg           | KERN     | DAkkS<br>KERN         |
| PCJ 600-2M-Prepack  | 600         | 0,01 | 0,1          | 0,5   | ± 0,03   | 131×131     | 2,0        |            |              | 965-216  | 963-127               |
| PCJ 6000-1M-Prepack | 6000        | 0,1  | 1            | 5     | ± 0,3    | 150×170     | 2,8        |            |              | 965-217  | 963-128               |