Produktdatenblatt

uvex 3 MACSOLE® welder 6866 1-3

Schweißerstiefel DIN EN ISO 20349-2:2017+A1:2020 S3 WG CI HI HRO SRC
Größen: 36 - 52 | Weiten: 10, 11, 12



EINSATZBEREICH

Schwere Anwendungen stellen umfangreiche Anforderungen durch externe Einflüsse auf den Sicherheitsschuh, dessen Haltbarkeit und Stabilität.

LAUFSOHLE

Hitze-, chemikalien- und schnittbeständige uvex MACSOLE®-Gummilaufsohle



- uvex MACSOLE®-Gummilaufsohle mit bis zu 30 % recyceltem Granulat
- Dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle mit 10 % wiederaufbereitetem Granulat
- **bionom** x – ergonomisches Laufsohlendesign
- Antistatisch
- Kontakthitzebeständig bis kurzfristig 300°C und hitzeisolierend (**HRO, HI**)
- Kälteisolierend (**CI**)
- Sehr gute Rutschhemmung (**SRC**)
- Öl- und kraftstoffbeständig

AUSSTATTUNG	
Obermaterial	• Hydrophobiertes Glattleder • Wasserabweisend (**WPA**)
Futtermaterial	• Textiles Distance-Mesh-Futter für angenehmes Fußklima
Verschluss	• Elastiksenkel (ohne Schnellverschluss), Abdecklasche aus Leder mit Klettverschluss
Fersenkorb	• Geschäumter Fersenkorb aus PU für zusätzliche Stabilität im Schuh
Reflektierende Elemente	• Für erhöhte Sichtbarkeit auch in dunklen Arbeitsumgebungen
Komfort	• Gepolsterter Schaftabschluss • Gr. 36-40 über Damenleisten hergestellt • Staublasche
Einlegesohle	• Auswechselbares Klimakomfortfußbett
SCHUTZMERKMALE	
Zehenschutzkappe	• Metallfreie Kunststoffkappe
Durchtritthemmung	• Durchtritthemmung aus Stahl
Überkappe	• Aus PU zum Schutz des Obermaterials
Metall Spritzschutz	• Schutz vor geschmolzenen Metallspritzern (**WG**)
ZERTIFIKATE	
uvex medicare	• Gemäß Beschreibung in der **DGUV 112-191** für orthopädische Einlagen zertifiziert
ESD	• Schutz vor elektrostatischer Aufladung nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1
NACHHALTIGKEIT	
CO2-Fußabdruck	• 19,03 kg Cradle-to-Customer (Berechnungsstand 10/2025)
Recycelte/nachhaltige Materialien	• Zwischensohle, Laufsohle, Brandsohle und Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien • Gemäß uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen
ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE	
Klimakomfortfußbett	• 8693 7-9
Schnürsenkel	• Flammhemmend: Schwarz 9599553 • Standard Rundsenkel: Schwarz 9599921