

THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND 

ICY BOX® IB-HUB1742CR-C2PD

11-in-1 USB Type-C® Hub mit Kartenleser

Hauptmerkmale

- 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C® mit einer Übertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s
- 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A mit einer Übertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s
- 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A mit einer Übertragungsrate von bis zu 5 Gbit/s und BC 1.2/ 7,5 W
- 2x USB Type-C® Power Delivery mit bis zu 22 W mit LED-Anzeige
- SD®/microSD® Kartensteckplätze mit bis zu 104 Mbit/s
- Unterstützt Power Delivery bis 100 W Upstream zum Host
- Integriertes USB-C/A Hostkabel (bis zu 10 Gbit/s), 60 cm
- Inklusive Netzadapter 24 V/3 A, 72 W



Verpackungsinhalt

1x IB-HUB1742CR-C2PD
1x 24 V/3A Netzadapter, 120 cm
1x Handbuch



Multi-Konnektivität

Für Content Creators, Redakteure und Profis, die täglich mehrere Geräte verwalten. Der Hub bietet 11 Anschlüsse, darunter zwei USB 3.2 Gen 2 Type-C® und einen USB Type-A Anschluss. Diese erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s. Außerdem verfügt der Hub über drei USB 3.2 Gen 1 Type-A Anschlüsse mit BC 1.2 Schnellladefunktion und integrierte SD®/microSD®-Kartenleser mit bis zu 104 MB/s für schnelle Dateiübertragungen.



Langlebiges Aluminiumgehäuse

Dieser Hub besteht aus robustem Aluminium und ist für eine effiziente Wärmeableitung ausgelegt. Das schlanke Design macht ihn zu einer zuverlässigen und eleganten Ergänzung für jeden Arbeitsplatz. Diese robuste Konstruktion ermöglicht eine langfristige Nutzung und hält die Temperaturen bei anspruchsvollen Aufgaben in Schach.



Power Delivery

Das Gerät ist mit zwei dedizierten USB Type-C® Ports für PD ausgestattet, die jeweils bis zu 22 Watt liefern. Ein Port kann sogar bis zu 45 Watt liefern, wenn er allein verwendet wird. Der 100 W PD Upstream-Port versorgt Notebooks und Geräte mit Strom, und die LED-Wattanzeige in Echtzeit hilft, den Stromverbrauch für eine optimale Verwaltung zu überprüfen.

Es gelten ausschließlich unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND

ICY BOX® IB-HUB1742CR-C2PD

11-in-1 USB Type-C® Hub mit Kartenleser

Allgemeine Daten

Modell	IB-HUB1742CR-C2PD
Artikelnr.	61159
EAN-Code	4250078174936
Farbe	Blau
Material	Aluminium
Anschluss zum Hostcomputer	USB 3.2 Gen 2 Type-C®
Kabellänge	60 cm
Übertragungsrate	Bis zu 10 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
Plug & Play	Ja
LED	Betrieb und Zugriff
Ein-/Ausschalter	-
Chipsatz	GL3590+AW3410+RM1211+FL7102+NS1081
Benötigter Platz	-

Anschlüsse

USB 3.2 Gen 2 Type-A	2
USB 3.2 Gen 1 Type-A	3
USB 2.0 Type-A	-
USB4 Type-C®	-
USB 3.2 Gen 2 Type-C®	2
USB 3.2 Gen 1 Type-C®	-
USB Type-A Power Delivery	-
USB Type-C® Power Delivery	2
HotSwap	Ja

Zusätzliche Funktionen

Zusätzliche Schnittstellen	1x SDHC / SDXC / SD® 3.0 (UHS-I) 1x MicroSDHC / microSDXC / microSD 3.0 (UHS-I)
Display	LED-Anzeige für Power Delivery Ladestatus
Kensington Lock	-
Schutzart	-
Kühlung	Passiv
Befestigung	-

Stromversorgung

Stromversorgung	24 V/3A Netzadapter
Steckmaße	Ø5.5 x Ø2.5 x L10 mm

Hostsystem

Betriebssystem	Windows®, macOS®, Linux®
Systemanforderungen	Ein freier USB Type-C® oder Type-A Port am Hostcomputer

Logistische Daten

Verpackungseinheit	16 Stk. / Karton
Gesamtgewicht	11,65 kg
Bruttogewicht (mit Verp.)	0,680 kg
Nettogewicht	0,182 kg
Abmessung/Karton	428x308x238 mm
Abmessung (mit Verp.)	202x103x71 mm
Abmessung des Artikels	147x47x17 mm
Ursprungsland	China

Es gelten ausschließlich unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.