



## ICY BOX IB-AC502a

### HDMI® zu VGA Adapter

#### Haupteigenschaften

- Auflösung über VGA bis zu 1920x1200@60 Hz
- Plug & Play: keine Treiberinstallation erforderlich



#### Verpackungsinhalt

1x IB-AC502a, 1x Handbuch

Übertragen Sie Ihr HDMI® Signal mit dem Adapter IB-AC502a in einen 2K VGA-Ausgang. Der IB-AC502a wurde entwickelt, um eine reibungslose Verbindung zwischen HDMI®-Geräten und VGA-Bildschirmen herzustellen. Er eignet sich perfekt für den Anschluss von Notebooks, Desktops und anderen HDMI®-Geräten an VGA-Monitore oder Projektoren.

#### Technische Daten

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Modell</b>                     | IB-AC502a              |
| <b>Artikel Nr.</b>                | 61119                  |
| <b>EAN-Code</b>                   | 4250078174530          |
| <b>Farbe</b>                      | Schwarz                |
| <b>Material</b>                   | Kunststoff             |
| <b>Auflösung</b>                  | Bis zu 1920x1200@60 Hz |
| <b>Anschluss zum Hostcomputer</b> | HDMI®                  |

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Ausgangsschnittstelle</b> | VGA                     |
| <b>Kabellänge</b>            | 200 mm                  |
| <b>Plug &amp; Play</b>       | Ja                      |
| <b>Auflösung VGA</b>         | Bis zu 1920x1200@60 Hz  |
| <b>Chipsatz</b>              | AG6203                  |
| <b>Systemvoraussetzungen</b> | HDMI® kompatibles Gerät |



## ICY BOX **IB-AC502a** HDMI® zu VGA Adapter




### HDMI® zu VGA

Der IB-AC502a HDMI® auf VGA Adapter unterstützt eine maximale VGA-Auflösung von 1920x1200 bei 60 Hz und sorgt so für eine klare und detaillierte Anzeige auf Ihrem Monitor. Ganz gleich, ob Sie Dias präsentieren, Videos ansehen oder mit Grafiken arbeiten, der IB-AC502a liefert scharfe Bilder auf Ihrem VGA-Monitor -perfekt für den professionellen und privaten Gebrauch.



### Klein und kompakt

Das kompakte Design bietet eine leichte und robuste Lösung für Ihre Anforderungen, so dass Sie den IB-AC502a problemlos mitnehmen können. Ob auf Reisen oder bei der Präsentation von Geschäftsideen in verschiedenen Konferenzräumen, IB-AC502a ist die ideale Lösung für die Bildschirmausgabe.



### Plug & Play

Der Adapter IB-AC502a ist Plug & Play-fähig, d. h. er funktioniert reibungslos, ohne dass irgendwelche Treiber oder Software installiert werden müssen. Das macht ihn unglaublich bequem und einfach in der Anwendung und spart Zeit und Ärger beim Anschluss von HDMI®-Geräten an VGA-Bildschirme.

#### Logistische Daten

**Verpackungseinheit:** 80 Stk. / Karton  
**Gesamtgewicht:** 6,64 kg  
**Bruttogewicht (mit Verp.):** 0,08 kg  
**Nettogewicht:** 0,03 kg

**Abmessung/Karton:** 500x290x210 mm  
**Abmessung (mit Verp.):** 120x90x30 mm  
**Abmessung des Artikels:** 45x45x15 mm  
**Ursprungsland:** China