



ICY BOX IB-AC553

USB Type-C® Backpanel mit integriertem USB Type-E Anschluss



Hauptigenschaften

- USB Type-C® Port mit einer Übertragungsrate von bis zu 20 Gbit/s
- Verbindung zum Motherboard über fest verbautes 60 cm langes, doppelt geschirmtes USB Type-E Kabel
- Plug & Play - kein zusätzliche Treiber erforderlich
- Robuste Metallkonstruktion garantiert Langlebigkeit

Verpackungsinhalt

1x IB-AC553 mit integriertem 60 cm USB Type-E Kabel

Technische Daten

Modell	IB-AC553
Artikel Nr.	61170
EAN-Code	4250078175049
Farbe	Silber
Material	Metall
Anschluss zum Hostcomputer	USB Type-E

Schnittstelle Übertragungsrate Plug & Play Systemvoraussetzungen

1x USB Type-C® 20 Gbit/s, abwärtskompatibel zu USB 3.0
Bis zu 20 Gbit/s
Ja
USB Type-E kompatibles Motherboard;
Verfügbarer Platz auf der Rückseite des Computers



ICY BOX **IB-AC553**

USB Type-C® Backpanel mit integriertem USB Type-E Anschluss



Datenübertragung mit Hochgeschwindigkeit

Das IB-AC553 rüstet Ihr System mit High-Speed USB 3.2 Gen 2x2 Eigenschaften auf und bietet schnelle und zuverlässige Datenübertragungsraten für anspruchsvolle Aufgaben. Es sorgt für eine reibungslose Verbindung mit externen USB Type-C® Geräten, wie z. B. Speicherlaufwerken oder Hubs.



Installation des Backpanels

Die Installation des IB-AC553 ist einfach und unkompliziert, dank des Type-E Anschlusses, der für moderne Motherboards entwickelt wurde. Der Hub passt genau in die Rückwand und wird direkt in den verfügbaren Type-E Steckplatz eingesteckt. Dank der Plug & Play Funktionalität entfällt der Installationsaufwand, so dass die Benutzer ihre Konnektivität sofort erweitern können.



Langlebige Konstruktion

Das IB-AC553 verfügt über ein robustes Metallgehäuse und ein vollständig abgeschirmtes 60 cm langes Kabel und bietet eine zuverlässige Leistung für den langfristigen Einsatz. Das Design ist verschleißfest und bietet stabile und störungsfreie Verbindungen in anspruchsvollen Umgebungen, was es zu einer zuverlässigen Ergänzung Ihrer PC-Einrichtung macht.

Logistische Daten

Verpackungseinheit: xx Stk. / Karton
Gesamtgewicht: x,80 kg
Bruttogewicht (mit Verp.): 0,xx kg
Nettogewicht: 0,xx kg

Abmessung/Karton: xxx mm
Abmessung (mit Verp.): xxx mm
Abmessung des Artikels: xxx mm
Ursprungsland: China