

AccuLux HL 35 EX *HIGH POWER*

Knickkopf-Sicherheitshandleuchte

EX-geschützte LED-Knickkopf-Leuchte, in Fahrzeugen oder Gebäuden montierbar.

Flexible-head safety handlamp

EX-proof LED flexible-head lamp, for installation in vehicles or buildings.

Merkmale:

- Entspricht der Deutschen Feuerwehnnorm DIN 14649
- ATEX-zertifiziert
- EX-geschützte Zonen 0, 1, 2, 20, 21, 22 (alle Gase + Stäube)
- Lithium-Ionen-Akku (3,7 V / 5,0 Ah)
- Gesichert gegen Tiefentladung
- LCD-Anzeige (Stunden und Minuten)
- Notlichtfunktion
- 3 Schaltstufen = 3 Leuchtstufen
- Schutzart: IP 67
- Stoßfest, staubdicht und tauchfähig bis 1 m
- Gehäusematerial nicht brennbarer Kunststoff
- Leuchtdauer: ca. 4 h / 5 h / 11 h
- Ladezeit: ca. 9 h
- Leuchtenkopf beidseitig 180° rastbar
- Gewicht ca. 0,6 kg
- Befestigungsklammer mit Ringöse
- Stabiler Gummischutzring im Lieferumfang enthalten
- Lichtstrom: ca. 450 Lumen (160 / 420 / 450 Lumen)
(Lumenwerte können um +/- 10% abweichen)
- Leuchtweite: ca. 300 m
- 3 Jahre Akku-Garantie
- Maße: 237x105x77 mm

Features:

- Conform to the requirements of the german fire service standards DIN 14649
- ATEX certified (all gases and dusts)
- EX-proof zones 0, 1, 2, 20, 21, 22
- Lithium-Ion-Accu (3,7 V / 5,0 Ah)
- Protection against total discharge
- LCD capacity indicator (hours and minutes)
- With emergency light function
- 3 step switch = 3 steps for brightness
- Protection class: IP 67
- Impact-resistant, dust-proof +submersible up to 1 m
- Casing material non flammable plastic
- Operating time: ca. 4 h / 5 h / 11 h
- Charging time: ca. 9 h
- Swivelling lamp head at 180°
- Weight ca. 0,6 kg
- Equipped with a stable rubber protection ring
- Clamp unit with ring loop
- Lum. flux: ca. 450 lumens (160 / 420 / 450 lumens)
(Lumens values may differ by +/- 10%)
- Range: approx. 300 m
- 3 years battery warranty
- Dimensions: 237x105x77 mm



Akkuleuchte
Acculamp

Art.Nr. 458681



Akku Set mit Ladestation
Accu set with charging station
Art.Nr. 458781 (12-24 V)
Art.Nr. 458691 (12-24 V + 230 V)
Art.Nr. 458882 (12-24 V) mit L30



Ladestation: 1-fach bis 5-fach für 12-24V oder 230V
Charging station: 1-fold to 5-fold for 12-24V or 230 V

Art.Nr. 458861 – 458865 (12-24 V)
Art.Nr. 458871 – 458875 (230 V)