LTR 2-18 BATTERY SET

Das akkubetriebene Rasentrimmer LTR 2-18 Battery Set ist nicht nur leicht und liegt ergonomisch in der Hand, sondern ist auch perfekt zum Trimmen von Rasenkanten und kleinen Rasenflächen.



18V

AKKU INBEGRIFFEN

Bestell-Nr.	1.445-461.0

Technische Daten		
EAN-Code		4066529203236
Akku-Gerät		1
Akkuplattform		18-V-Akkuplattform
Schnittkreisdurchmesser	cm	25
Schneidewerkzeug		Fadenkopf
Fadennachschub		Automatisch
Fadengeometrie		Gedreht
Fadendurchmesser	mm	1,6
Drehzahl	U/min	8400
Akkutyp		Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung	V	18
Kapazität	Ah	2
Leistung je Akkuladung [1]	m	max. 850 (2,0 Ah)
Laufzeit je Akkuladung	min	max. 20
Akkuladezeit mit Standardladegerät	min	94
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 – 240 / 50 – 60
Farbe		Gelb
Gewicht ohne Zubehör	kg	1,9
Gewicht inkl. Verpackung	kg	3,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	945 × 317 × 928

Lieferumfang

Variante: Akku und Ladegerät inbegriffen

Akku: 18 V / 2,0 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)

Ladegerät: 18 V Battery Power-Standardladegerät (1 Stück)

Ausstattung

- Fadenspule
- Pflanzenschutzbügel
- Zusätzlicher Handgriff
- Drehbarer Trimmerkopf





Effizientes Schneidsystem

- Der Schneidfaden kommt einfach in Ecken und Engstellen im Garten.
- Der gedrehte Faden sorgt für einen präzisen Schnitt und ist sehr geräuscharm.



Kantenschneiden

- Drehbarer Trimmerkopf für saubere Rasenkanten entlang von Terrassen und Wegen.




Ausklappbarer Pflanzenschutzbügel


- Schützt Pflanzen beim Trimmen entlang von Blumenbeeten und Bäumen vor Verletzungen.

LTR 2-18 Battery Set, 1.445-461.0, 2026-04-30

ZUBEHÖR VON LTR 2-18 BATTERY SET 1.445-461.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
RASENTRIMMER				
Fadenspule 1,6 mm	1	2.444-014.0	Die Fadenspule mit gedrehtem Trimmerfaden sorgt für gute Ergebnisse auch an schwer zugänglichen Stellen. Geeignet für die Modelle LTR 18-25 Battery und LTR 18-30 Battery.	■
Fadenspulen 1,6 mm im Dreierpack	2	2.444-016.0	Die Fadenspule 1,6 mm im Dreierpack mit gedrehtem Schneidfaden sorgt für saubere Ergebnisse an schwer zugänglichen Stellen. Geeignet für die Modelle LTR 18-25 Battery und LTR 18-30 Battery.	☐
Starter Kit Trimmer Messer	3	2.444-023.0	Das Trimmermesser entfernt Wildwuchs und Moos auch an schwer zugänglichen Stellen und ist kompatibel mit allen 18 V und 36 V Kärcher Battery Power-Rasentrimmern.	☐
AKKUS				
Battery Power 18/25	4	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
Battery Power 18/50	5	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power 18 V	6	2.445-032.0	Das Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 % auf und kann für alle Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden.	☐
STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT				
Starter Kit Battery Power 18/25	7	2.445-062.0	Starter Kit Battery Power 18/25 inkl. 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology und 18-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
Starter Kit Battery Power 18/50	8	2.445-063.0	Inkl. 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku und 18-V-Schnellladegerät: das Starter Kit Battery Power 18/50 für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
AKKUS				
Battery Power+ 18/30	9	2.445-042.0	Mit Real Time Technology via LCD-Display: sehr leistungsfähiger Battery Power+ 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku. Lange Laufzeit dank 3,0 Ah Kapazität. Mit Spannungsüberwachung und IPX5-Schutz.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.