

Türschließer TS 60



Einfache Ausführung

Leichte Montage

**Automatisches, sanftes und
leises Schließen der Tür**



MONTAGEANLEITUNG



facebook.com/BASIGmbH



[@basi_gmbh](https://www.instagram.com/basi_gmbh)



www.basi.eu

Allgemeine Hinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Türschließer TS 60 ist zur automatischen und kontrollierten Schließung leichter Türen im Innenbereich geeignet, insbesondere für Innentüren mit einer Falzstärke von bis zu 16 mm und einem Gewicht von 20 kg. Er eignet sich ideal für Wohn- und Büroräume sowie für Nebenbereiche mit erhöhtem Anspruch an geräuscharmes und zuverlässiges Schließen.



Warnhinweise: Bei anleitungskonformer und fachgerechter Bedienung sind keinerlei Gefahren zu erwarten. Kleinteile und Verpackungsmaterialien können von Kindern verschluckt werden und zur Erstickung führen! Achten Sie darauf, dass Kleinteile und Verpackungsmaterialien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort.



Haftungsausschluss

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden und/oder Verletzungen, die bei unsachgemäßer Handhabung und/oder bei der Bedienung des Produktes entstehen.

Lieferumfang

Prüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung:

- 1x Türschließer mit Schonpad
- 3x Schrauben 3,5x20 mm



Vorteile

- Einfache Ausführung
- Schnelle und unkomplizierte Montage
- Reduziert Zugluft und spart Energie
- Verhindert Geruchsausbreitung
- Senkt den Geräuschpegel
- Verbessert das Raumklima durch geringere Staubverwirbelung

Türanschlagsrichtung (DIN-L / DIN-R)


Der Türschließer TS 60 ist für beide Türanschlagsrichtungen geeignet und kann sowohl an DIN-linken als auch an DIN-rechten Türen problemlos montiert werden.

Anbringen des Türschließers

Der Türschließer TS 60 wird bei geschlossener Tür an der oberen Ecke auf der Scharnierseite aufgesteckt.

Einstellung der Schließkraft

Die Schließkraft des TS 60 lässt sich in drei Stufen einstellen, indem der Bügel in eine von drei vorgesehenen Positionen eingesetzt wird. Öffnen Sie dazu die Mutter, entnehmen Sie den Distanzring und ziehen Sie den Bügel mit dem Schonpad heraus. Anschließend wird die Feder entnommen und entsprechend der Türanschlagsrichtung ausgerichtet. Danach setzen Sie den Bügel wieder ein. Das untere Federende zeigt nun nach unten und beeinflusst die gewählte Schließstufe. Wählen Sie die gewünschte Position über eines der drei Löcher im Bügel. Zum Abschluss setzen Sie den Distanzring wieder ein und fixieren Sie die Einheit durch Festdrehen der Mutter, bis die gewünschte Schließkraft erreicht ist.



Einfache
Montage bei
DIN-links Türen

Einfache
Montage bei
DIN-rechts Türen

Optionale Verschraubung

Für eine besonders sichere Montage kann der Türschließer zusätzlich mit Schrauben über die vorgesehenen Bohrungen befestigt werden.

Funktion und Wartung

Damit der TS 60 zuverlässig arbeitet, sollte sich die Tür leicht und ohne Widerstand schließen lassen. Starke Luftdruckunterschiede, z. B. in kleinen oder stark belüfteten Räumen, können die Funktion beeinträchtigen. Bei Bedarf können Türbänder geölt und die Feder leicht gefettet werden, um die Gängigkeit zu verbessern.

Wichtige Hinweise

Das Türgewicht muss zur Federkraft des Schließers passen, um Überlastungen oder Blockierungen zu vermeiden.

Sicherheitshinweis

Der Türschließer arbeitet automatisch mit Federkraft. Achten Sie auf mögliche Quetschgefahren, insbesondere bei Kindern oder Personen mit eingeschränkter Mobilität. Halten Sie beim Durchgehen ausreichend Abstand, da die Tür ohne Zwischenhalt schließt.



Entsorgung

Helfen Sie, die Umwelt zu schonen und entsorgen Sie das Produkt und die Verpackungsmaterialien entsprechend den lokalen Vorschriften.

© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung
(auch auszugsweise)
nur mit Genehmigung der:
BASI GmbH
Konstantinstraße 387
41238 Mönchengladbach
Deutschland

2025

Diese Druckschrift, einschließlich aller
ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen
Grenzen des Urheberrechtes ist
ohne Zustimmung der BASI GmbH
unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere
für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen
und die Einspeisung und Verarbeitung
in elektronischen Systemen.

BASI GmbH
Konstantinstraße 387
41238 Mönchengladbach
Deutschland