

BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

B-LIGHT Einspeisebox, 7-polig

Artikel-Nr. 55090070





IP20

Ausschreibungstext
Einspeisebox, 7-polig, weiß, rechteckig. Für modulares Schnellmontage-Lichtbandsystem zur stirnseitigen Netzeinspeisung. Geschlossene Gehäuseausführung mit integrierter Zugentlastung und vorkonfektionierter Innenverdrahtung 2,5 mm². Elektromechanische Verbindung zur Tragschiene mittels verpolungssicherer Steckkontaktierung. Durchgängige Schutzleiterführung (PE) über die gesamte Systemlänge. Geeignet für Leiterbelegung (L1, L2, L3, N, PE, DIM+, DIM-). Zulässige Umgebungstemperatur –20 °C bis +35 °C. Oberfläche pulverbeschichtet., Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: (DIN EN 60529) IP20, Schutzklasse: (DIN EN 61140) I.

Produktvorteile

- Elektromechanische Systemverbindung für 7-polige Tragschienen.
- 7-polige Leiterbelegung: L1, L2, L3, N, PE, DIM+, DIM–
- Durchgängige Schutzleiterführung (PE) über die gesamte Systemlänge
- Vorkonfektionierte Innenverdrahtung 2,5 mm²
- Verpolungssichere Steckkontaktierung zur Tragschiene
- Geeignet für schaltbare Anwendungen sowie DALI-Anwendungen (über DIM+ / DIM–, Funktionszuordnung gemäß Systemkonzept)
- Integrierte Zugentlastung für normgerechte Netzeinführung
- Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß (RAL 9016)

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 14.08.2026 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/

BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

B-LIGHT Einspeisebox, 7-polig

Artikel-Nr. 55090070

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	55090070
GTIN	4255752527510
Serienname	B-LIGHT
Kurzbeschreibung	Einspeisebox, 7-polig
Material	Aluminium
Farbe	weiß
Form	rechteckig
Länge	402 mm
Breite	64,7 mm
Aufbauhöhe	65,7 mm
Nettogewicht	0,72 kg
Prüfzeichen	ENEC
Konformität	CE, UKCA

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,85 kg
Länge Verpackung	411 mm
Breite Verpackung	72 mm
Höhe Verpackung	72 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 14.08.2026 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/