

BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

ONETRACK 3-Phasen-Stromschiene ONETRACK DALI / schaltbar, Länge 4.000 mm

Artikel-Nr. 87164080





IP20 230V

Ausschreibungstext
3-Phasen-Stromschiene ONETRACK DALI / schaltbar, Länge 4.000 mm, schwarz, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	87164080
GTIN	4255752502364
Serienname	ONETRACK
Kurzbeschreibung	3-Phasen-Stromschiene ONETRACK DALI / schaltbar, Länge 4.000 mm
Material	Aluminium
Farbe	schwarz
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Form	rechteckig
Länge	4.000 mm
Breite	36 mm
Aufbauhöhe	33 mm
Nettogewicht	3,75 kg
Konformität	CE

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 12.11.2025 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/

BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

ONETRACK 3-Phasen-Stromschiene ONETRACK DALI / schaltbar, Länge 4.000 mm
Artikel-Nr. 87164080

Logistische Daten	
Bruttogewicht	3,75 kg
Länge Verpackung	N.N.
Breite Verpackung	N.N.
Höhe Verpackung	N.N.
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 12.11.2025 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/