
BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

PEPA Flache 48 V-Stromschiene, Länge: 3.000 mm

Artikel-Nr. 88487380





IP20 48 V

Ausschreibungstext
Flache 48 V-Stromschiene, Länge: 3.000 mm, schwarz, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Decken-/Wand-/ Pendelmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: (DIN EN 60529) IP20, Schutzklasse: (DIN EN 61140) III, Spannung: 48 V DC.


Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 12.08.2026 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/

BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

PEPA Flache 48 V-Stromschiene, Länge: 3.000 mm

Artikel-Nr. 88487380

Leistung	maximale Schienenlänge in Metern
100 Watt	50 m
250 Watt	35 m
Angabe beziehen sich auf eine Last, die der gelieferten Leistung entspricht und gleichmäßig auf die entsprechende Länge in der Tabelle verteilt ist.	



Artikeldaten	
Artikel-Nr.	88487380
GTIN	4255752520177
Serienname	PEPA
Kurzbeschreibung	Flache 48 V-Stromschiene, Länge: 3.000 mm
Material	Aluminium
Farbe	schwarz
RAL Farbe	9005
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rechteckig
Länge	3.000 mm
Breite	26,2 mm
Aufbauhöhe	21 mm
Nettogewicht	2,1 kg
Prüfzeichen	ENEC
Konformität	CE, UKCA

Betriebstechnik Leuchte	
Spannungsart	DC
DC Nennspannung min.	48 V
DC Nennspannung max.	48 V
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Ader Zahl	4

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 12.08.2026 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/

BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

PEPA Flache 48 V-Stromschiene, Länge: 3.000 mm

Artikel-Nr. 88487380

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
DC Nennspannung min.	48 V
DC Nennspannung max.	48 V
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Nennquerschnitt	2,00 mm2

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Decken-/Wand-/ Pendelmontage

Logistische Daten	
Bruttogewicht	2,12 kg
Länge Verpackung	3.002 mm
Breite Verpackung	26 mm
Höhe Verpackung	22 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 12.08.2026 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/

BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

PEPA Flache 48 V-Stromschiene, Länge: 3.000 mm

Artikel-Nr. 88487380

Optionales Zubehör
Artikel-Nr.: 88482080 Endstück zu flacher 48 V-Stromschiene DALI / ohne Leitungsauslass Abmessung: 26,4 mm x 21 mm x 2,5 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88482080_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 88482180 Endstück zu flacher 48 V-Stromschiene DALI / mit Leitungsauslass Abmessung: 26,4 mm x 21 mm x 2,5 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88482180_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 88484080 L-Verbinder 90° zu 48 V-Stromschiene Abmessung: 105 mm x 16,3 mm x 18,2 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88484080_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 88484180 Flexibler Verbinder zu 48 V-Stromschiene Abmessung: 273,5 mm x 16,3 mm x 18,2 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88484180_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 88484280 Endeinspeisung zu 48 V-Stromschiene Abmessung: 111,7 mm x 16,3 mm x 18,2 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88484280_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 88484380 Elektrischer Verbinder zu 48 V-Stromschiene Abmessung: 105 mm x 16,3 mm x 18,2 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88484380_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 17480100 LED-Konverter zu 48 V-Schienensystem, DALI-Signal wird durchgeschliffen und muss sep. zugeführt werden Leistung: 1 - 100 W Abmessung: 298 mm x 16 mm x 19 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17480100_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 17480200 LED-Konverter zu 48 V-Schienensystem, DALI-Signal wird durchgeschliffen und muss sep. zugeführt werden Leistung: 1 - 250 W Abmessung: 268 mm x 22 mm x 43,5 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17480200_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 81107000 Stromschienen-Zange zu 3-Phasen-Stromschiene ONETRACK, DALI / schaltbar und 48 V Schienen (87161.. bis 87163.., bzw. 88487... bis 84888...)
Artikel-Nr.: 88488700 Seilabhängung mit Schnellspanner zur flachen 48 V-Stromschiene Abmessung: 35 mm x 26,2 mm x 1,3 mm x 10,4 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88488700_2021_DE.pdf

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 12.08.2026 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/

BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

PEPA Flache 48 V-Stromschiene, Länge: 3.000 mm
Artikel-Nr. 88487380

Optionales Zubehör
Artikel-Nr.: 88488730 Seilabhängung mit Schnellspanner zur flachen 48 V-Stromschiene Abmessung: 35 mm x 26,2 mm x 1,3 mm x 10,4 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88488730_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 88488750 Seilabhängung mit Schnellspanner zur flachen 48 V-Stromschiene Abmessung: 35 mm x 26,2 mm x 1,3 mm x 10,4 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_88488750_2021_DE.pdf

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.
Stand 12.08.2026 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/